

КАТАЛОГ



αlabware



РЕАКТИВИ



ИНДИКАТОРИ



МЕТАЛИ



СТЪКЛАРИЯ

Хим-спектър ООД
ул. Акад. Георги Бончев 20
☎ 0877 432004, 0893 338304
ул. Христо Максимов 64
☎ 0877 431993
✉ chimspectar@gmail.com
<http://www.chimspectar.com>

Цените в настоящия каталог могат да бъдат променени без предизвестие.

КАЧЕСТВА

технически (техн.) – продукт, предназначен предимно за промишлена употреба;

чист – за общолабораторна и промишлена употреба;

фармакопееен – за приложение в хранителната и фармацевтичната промишленост;

чист за анализ (чза) – за стандартна лабораторна и контролно-аналитична работа;

химически чист (хч) – за високоотговорна аналитична и научноизследователска работа

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Цена € с ДДС	Инфо
Агар-агар				(C₁₂H₁₈O₉)x	CAS № 9002-18-0
1.1010.4.001	Агар-агар		0,250 кг		
Азотна киселина				M=63,01 g/mol	HNO₃
1.1020.1.000	Азотна киселина Honeywell 65%		2,5 л	ч.з.а.	 CAS № 7697-37-2 R 8-35 S 23-26-36-45
1.1020.1.001	Азотна киселина 65%, Полша		1л	ч.з.а.	
1.1020.1.002	Азотна киселина Honeywell 65%		1 л	ч.з.а.	
1.1020.2.001	Азотна киселина 59%		1л	чиста	
1.1020.2.002	Азотна киселина 59%		5л	чиста	
1.1020.2.003	Азотна киселина 59%		10 л	чиста	
Активен въглен				M=12,01 g/mol	C
1.1030.3.001	Активен въглен на гранули		0,250 кг		CAS № 7440-44-0 S 22-24/25
Алуминиев сулфат				M=342,14 g/mol	Al₂(SO₄)₃·xH₂O
1.1040.2.001	Алуминиев сулфат		1 кг	ЧИСТ	 CAS № 10043-01-3 R 41 S 26-39
Амониев бикарбонат				M=79,06 g/mol	NH₄HCO₃
1.1050.2.001	Амониев бикарбонат		1 кг	ЧИСТ	 CAS № 1066-33-7 R 22
Амониев дихидрогенфосфат				M=115,03 g/mol	NH₄H₂PO₄
1.1060.1.001	Амониев дихидрогенфосфат		0,750 кг	ч.з.а.	CAS № 7722-76-1
Амониев метаванадат				M=116,98 g/mol	NH₄VO₃
1.1070.1.001	Амониев метаванадат MERCK 1226		0,250 кг	ч.з.а.	 CAS № 7803-55-6 R 25-26-36/37/38 S 26-36/37/39-45
Амониев молибдат				M=1235,86 g/mol	(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
1.1080.2.001	Амониев молибдат		250 гр.	ЧИСТ	EC № 234-722-4
Амониев нитрат				M=132,14 g/mol	(NH₄)₂SO₄
1.1090.1.001	Амониев нитрат		750 гр.	ч.з.а.	  EC № 229-347-8 H272 H315 H319 H335 P220 P261 P305 + P351 + P338
1.1090.3.001	Амониев нитрат		5 кг	технически	
Амониев персулфат				M=228,20 g/mol	(NH₄)₂S₂O₈
1.1100.2.001	Амониев персулфат		1 кг	ЧИСТ	   EC № 231-786-5 H272H302 H315 H317 H319 H334 H335 P220 P280 P305 + P351 + P338 P342 + P311

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004

ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Амониев сулфат M=132,14 g/mol (NH₄)₂SO₄				
1.1110.2.001	Амониев сулфат	1 кг	ЧИСТ	CAS № 7783-20-2
ди-Амониев гидрогенфосфат M=132,06 g/mol (NH₄)₂HPO₄				
1.1370.1.001	ди-Амониев гидрогенфосфат	0,750 кг	ч.з.а.	CAS № 7783-28-0 R 36/37/38 S 26-36
Амониев хлорид M=53,49 g/mol NH₄Cl				
Нишадър				CAS № 12125-02-9 R 22-36 S 22
1.1120.1.001	Амониев хлорид	0,750 кг	ч.з.а.	 
1.1120.2.001	Амониев хлорид	1 кг	ЧИСТ	
Амонячна вода 25% M=17,03 g/mol NH₃				
Амониев хидроксид				EC № 2331518 R 34-50 S 26-36/37/39-45-61
1.1140.4.000	Амонячна вода 25%	10 л	фармакопейна	
1.1140.4.001	Амонячна вода 25%	1 л	фармакопейна	
Аскорбинова киселина M=176,13 g/mol C₆H₈O₆				CAS № 50-81-7
Витамин С				
1.1150.4.000	Аскорбинова киселина	25 кг	фармакопейна	
1.1150.4.001	Аскорбинова киселина	0,250 кг	фармакопейна	
1.1150.4.001	Аскорбинова киселина	0,500 кг	фармакопейна.	
Ацетон M=58,08 g/mol CH₃COCH₃				 
Диметил кетон				CAS № 67-64-1 R 11-36-66-67 S 9-16-26
1.1160.1.001	Ацетон Honeywell	2,5 л	ч.з.а.	
1.1160.1.002	Ацетон	1 л	ч.з.а.	
1.1160.2.001	Ацетон	1 л	ЧИСТ	
1.1160.2.006	Ацетон	наливно	ЧИСТ	
Ацетонитрил M=41,05 g/mol C₂H₃N				 
Метил цианид				CAS № 75-05-8 R 11-20/21/22-36 S 16-36/37
1.1170.5.001	Ацетонитрил Honeywell	2,5 л	HPLC	
Бариев нитрат M=261,03 g/mol Ba(NO₃)₂				 
1.1180.1.001	Бариев нитрат	1 кг	ч.з.а.	CAS № 10022-31-8 R 8-20/22 S 28
Бариев хлорид M=208,25 g/mol BaCl₂·2H₂O				
1.1190.1.001	Бариев хлорид	0,500 кг	ч.з.а.	CAS № 10361-37-2 R 20-25 S 45
Бариев хромат M=253,33 g/mol BaCrO₄				  
1.1200.1.001	Бариев хромат	1 кг	ч.з.а.	CAS № 10294-40-3 R 49-8-20/22-43-50/53 S 53-36/37-45-60-61

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Бензин екстракционен				  
1.1210.2.001	Бензин екстракционен	1 л	ЧИСТ	CAS № 64742-49-0 R 11-38-48/20-51/53-62-65-67 S 16-33-36/37-60-62
Боракс M=381,32 g/mol Na₂B₄O₇·10H₂O				
Натриев тетраборат				
1.1220.1.001	Боракс	0,750 кг	ч.з.а.	CAS № 1303-96-4 R 62-63 S 36/37
1.1220.2.000	Боракс	25 кг	ЧИСТ	
1.1220.2.001	Боракс	1 кг	ЧИСТ	
Борна киселина M=61,84 g/mol H₃BO₃				CAS № 11113-50-1
1.1230.1.001	Борна киселина	0,750 кг	ч.з.а.	
1.1230.2.000	Борна киселина	25 кг	чиста	
1.1230.2.001	Борна киселина	1 кг	чиста	
Бромбутан M=137,02 g/mol CH₃(CH₂)₃Br				   
1.1250.1.001	Бромбутан	1 кг	ч.з.а.	CAS № 109-65-9 H225, H315, H335, H351, H360FD, H373, H411 P202 - P210 - P233 - P273 - P303 + P361 + P353 - P308 + P313
1.1250.1.002	Бромбутан	0,500 кг	ч.з.а.	
Бутанол M=74,12 g/mol C₄H₉OH				
1.1260.2.001	Бутанол	1 л	ч.з.а.	EC № 2007516 R 10-22-37/38-41-67 S 13-26-37/39-46-7/9
Бутилацетат M=116,16 g/mol C₆H₁₂O₂				 
1.1270.2.001	Бутилацетат	1л	ЧИСТ	CAS № 123-86-4 R 10-66-67 S 25
Буферни разтвори pH 4,01; pH 7,01; pH 10,01				
1.1280.1.000	Буферен разтвор - pH 4	1 л		
1.1280.1.001	Буферен разтвор - pH 4	100 ml		
1.1280.2.000	Буферен разтвор - pH 7	1 л		
1.1280.2.001	Буферен разтвор - pH 7	100 ml		
1.1280.3.000	Буферен разтвор - pH 10	1 л		
1.1280.3.001	Буферен разтвор - pH 10	100 ml		
Вазелин				CAS № 8009-03-8
1.1290.4.001	Вазелин	900 гр	фармакопееен	
Ванадиев V оксид M=181,88 g/mol V₂O₅				 
1.1300.1.001	Ванадиев V оксид	1 кг	ч.з.а.	CAS № 1314-62-1 R 20/22-37-48/23-51/53-63-68 S 36/37-38-45-61

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
 ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	И Info
Винена киселина		M=118,09 g/mol	C₄H₆O₄	
1.1310.1.001	Винена киселина	1 кг	ч.з.а.	CAS № 87-69-4 R 37/38-41 S 26-36/37/39
1.1310.1.002	Винена киселина	0,500 кг	ч.з.а.	
1.1310.1.003	Винена киселина	0,200 кг	ч.з.а.	
Вода-дестилирана			H₂O	
1.1320.4.001	Вода-дестилирана	наливно л		
1.1320.4.002	Вода-дестилирана	5 л		
1.1320.4.003	Вода-дестилирана в РЕ туба	10 л		
Водороден прекис		M=34,01 g/mol	H₂O₂	 
1.1330.2.001	Водороден прекис 30%	1 л	чист	CAS № 7722-84-1 R 22-41 S 26-39
1.1330.2.002	Водороден прекис 30%	5 л	чист	
Глицерин		M=92,10 g/mol	CH(OH)(CH₂OH)₂	CAS № 56-81-5
Глицерол				
1.1340.1.001	Глицерин	1 кг	ч.з.а.	
1.1340.4.001	Глицерин	5 л	фармакопееен	
1.1340.4.006	Глицерин	наливно	фармакопееен	
Девардова сплав				
1.1350.6.001	Девардова сплав	0,750 кг		
Денатуриран спирт		M=46,07 g/mol	C₂H₅OH	
1.1360.2.000	Денатуриран спирт	наливно	чист	CAS № 64-17-5 R 11 S 7-16
1.1360.2.001	Денатуриран спирт	1 л	чист	
1.1360.2.002	Денатуриран спирт	5 л	чист	
ди-Натриев хидрогенфосфат		M=258,14 g/mol	Na₂HPO₄·12H₂O	
1.1420.1.001	ди-Натриев хидрогенфосфат	0,750 кг	ч.з.а.	CAS № 7558-79-4
Диетилов етер		M=74,12 g/mol	C₄H₁₀O	 
1.1380.1.001	Диетилов етер	1 л	ч.з.а.	CAS № 60-29-7 R 12-19-22-66-67 S 9-16-29-33
1.1380.1.002	Диетилов етер Honeywell	2,5 л	ч.з.а.	
Диметилглиоксим		M=116,12 g/mol	C₄H₈N₂O₂	CAS № 202-420-1
1.1410.1.001	Диметилглиоксим	50 гр	ч.з.а.	
Диметил сулфоксид		M=78,13 g/mol	C₂H₆OS	
1.1400.1.002	Диметил сулфоксид	1 л	ч.з.а.	CAS № 67-68-5

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектър ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Дихлорометан		M=84,93 g/mol	CH₂Cl₂	
Метилен хлорид				
1.1430.1.001	Дихлорометан	1 л	ч.з.а.	CAS № 75-09-2 R 40 S 23-24/25-36/37
1.1430.1.006	Дихлорометан	наливно	ч.з.а.	
Етанол		M=46,07 g/mol	C₂H₅OH	
1.1440.1.001	Етанол 70%	1 л	ч.з.а.	CAS № 64-17-5 R 11 S 7-16
1.1440.1.002	Етанол 96%	1 л	ч.з.а.	
1.1440.1.003	Етанол 96%	5 л	ч.з.а.	
1.1440.1.004	Етанол абсолютен	1 л	ч.з.а.	
1.1440.1.005	Етанол абсолютен Honeywell	2.5 л	ч.з.а.	
Етилацетат		M=88,10 g/mol	C₄H₈O₂	 
1.1450.1.001	Етилацетат	1 л	ч.з.а.	CAS № 141-78-6 R 11-36-66-67 S 16-26-33
1.1450.1.006	Етилацетат	наливно	ч.з.а.	
Етилен гликол		M=62,07 g/mol	C₂H₆O₂	
1.1460.2.001	Етилен гликол	1 л	ЧИСТ	CAS № 107-21-1 R 11-36-66-67 S 16-26-33
1.1460.2.002	Етилен гликол	5 л	ЧИСТ	
1049 Желатин				CAS № 9000-70-8
1.1470.4.000	Желатин	25 кг.	хранителен	
1.1470.4.001	Желатин	0,500 кг.	хранителен	
1050 Железен (II) сулфат		M=278,02 g/mol	FeSO₄·7H₂O	
1.1480.3.001	Железен (II) сулфат	1 кг	технически	CAS № 7782-63-0 R 22 S 36/37/39
1051 Железен (III) хлорид		M=270,32 g/mol	FeCl₃·6H₂O	
1.1485.6.001	Железен (III) хлорид разтвор 40%	5 л	ЧИСТ	CAS № 7705-08-0 R 22-38-41 S 26-39
1053 Изопропанол		M=60,10 g/mol	i-C₃H₇OH	 
Изопропилов алкохол				
1.1490.2.001	Изопропанол	1 л	ЧИСТ	CAS № 67-63-0 R 11-36-67 S 7-16-24/25-26
1.1490.2.002	Изопропанол	5 л	ЧИСТ	
1.1490.2.003	Изопропанол	10 л	ЧИСТ	
1.1490.2.004	Изопропанол	наливно	ЧИСТ	
1054 Йод на перли		M=253,81 g/mol	I₂	 
1.1500.1.001	Йод на перли	0,100 кг	ч.з.а.	CAS № 7553-56-2 R 20/21-50 S 23-25-61
1.1500.1.002	Йод на перли	0,500 кг	ч.з.а.	
1.1500.1.003	Йод на перли	1 кг	ч.з.а.	

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Кадмиев карбонат		M=172,41 g/mol	CdCO₃	
1.1510.2.001	Кадмиев карбонат	0,250 кг	чист	CAS № 513-78-0 R 20/21/22-50/53 S 60-61
Кадмиев сулфат		M=208,47 g/mol	CdSO₄	
1.1520.2.001	Кадмиев карбонат	1 кг	чист	CAS № 10124-36-4 H301 H330 H340 H350 H360FD H372 H410 P201 P273 P280
Калаен (II) хлорид		M=225,63 g/mol	SnCl₂·2H₂O	
1.1530.2.001	Калаен (II) хлорид	0,500 кг	чист	CAS № 7646-78-8 R 22-34 S 26-36/37/39-45
Калиев Бромид		M=119,01 g/mol	KBr	
1.1550.1.001	Калиев Бромид	0,250 кг	ч.з.а.	CAS № 7758-02-3 R 36/37/38 S 26-36
Калиев дихидрогенфосфат		M=136,09 g/mol	KH₂PO₄	CAS № 7778-77-0
Калиев фосфат еднозаместен				
1.1560.2.001	Калиев дихидрогенфосфат	1 кг	чист	
Калиев йодид		M=166,01 g/mol	KI	CAS № 7681-11-0
1.1570.1.001	Калиев йодид	0,100 кг	ч.з.а.	
1.1570.1.002	Калиев йодид	0,500 кг	ч.з.а.	
1.1570.1.003	Калиев йодид	1 кг	ч.з.а.	
Калиев карбонат		M=138,21 g/mol	K₂CO₃	
1.1580.2.001	Калиев карбонат	1 кг	чист	CAS № 584-08-7 R 22-36/37/38 S 26-36
1064 Калиев метабисулфит		M=222,33 g/mol	K₂S₂O₅	
1.1590.2.000	Калиев метабисулфит	25 кг	чист	CAS № 16731-55-8 R 31-36/37/38 S 26-36
1.1590.2.001	Калиев метабисулфит	0,500 кг	чист	
1.1590.2.002	Калиев метабисулфит	1 кг	чист	
Калиев нитрат		M=101,11 g/mol	KNO₃	EC № 246-376-1 R 36 S 25-2
1.1600.3.001	Калиев нитрат	1 кг	технически	
Калиев сулфат		M=174,27 g/mol	K₂SO₄	CAS № 7778-80-5 S 22-24/25
1.1610.1.001	Калиев сулфат	1 кг	ч.з.а.	

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Калиев ферицианид				
		M=329,26 g/mol	K₃[Fe(CN)₆]	CAS № 2373233 R 32
Червена кръвна сол				
1.1620.1.001	Калиев ферицианид	0,500 кг	ч.з.а.	
Калиев фероцианид				
		M=422,39 g/mol	K₄[Fe(CN)₆].3H₂O	CAS № 14459-95-1 R 32 S 22-24/25
Жълта кръвна сол				
1.1630.1.001	Калиев фероцианид	0,500 кг	ч.з.а.	
1.1630.1.002	Калиев фероцианид	1 кг	ч.з.а.	
Калиев флуорид				
		M=58,10 g/mol	KF	 CAS № 7789-23-3 H301+H311+H331, H318 P261, P301+P310, P302+P352+P312, P304+P340 + P311, P305 + P351 + P338
1.1640.1.001	Калиев флуорид	0,250 кг	ч.з.а.	
ди-Калиев водороден фосфат				
		M=228,23 g/mol	K₂HPO₄	 CAS № 7758-11-4 R 36 S 26-36
1.1390.1.001	ди-Калиев водороден фосфат	0,250 кг	ч.з.а.	
Калиев хлорид				
		M=74,55 g/mol	KCl	
1.1650.1.001	Калиев хлорид	1 кг	ч.з.а.	CAS № 7447-40-7 S 22-24/25
Калиев хромат				
		M=194,19 g/mol	K₂CrO₄	 CAS № 7789-00-6 H315, H317, H319, H335, H340, H350, H410 P201, P273, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313
1.1660.1.001	Калиев хромат	0,500 кг	ч.з.а.	
три-Калиев цитрат				
		M=324,42 g/mol	C₆H₅K₃O₇.H₂O	
1.2470.1.001	три-Калиев цитрат	1 кг	ч.з.а.	CAS № 6100-05-6
1.2470.1.001	три-Калиев цитрат	0,500 кг	ч.з.а.	
Калиева основа				
		M=56,11 g/mol	KOH	 CAS № 1310-58-3 R 22-35 S 26-36/37/39-45
1.1670.1.001	Калиева основа	1 кг	ч.з.а.	
1.1670.2.000	Калиева основа	25 кг	чиста	
Калциев карбонат				
		M=100,09 g/mol	CaCO₃	 CAS № 471-34-1 R 37/38-41 S 26-36/37/39
1.1690.2.001	Калциев карбонат	1 кг	чист	
Калциев хлорид дихидрат				
		M=219,09 g/mol	CaCl₂.2H₂O	 CAS № 10035-04-8 R 36 S 22-24
1.1710.2.001	Калциев хлорид дихидрат	1 кг	чист	
Карбамид				
		M=60,06 g/mol	CH₄N₂O	
Урея				
1.1720.3.001	Карбамид	1 кг	технически	CAS № 57-13-6

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004

ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Кобалтов двухлорид				
1.1740.1.001	Кобалтов двухлорид	0,100 кг	ч.з.а.	CAS № 7791-13-1 R 49-22-42/43-50/53 S 53-22-45-60-61
Кобалтов нитрат				
1.1750.1.001	Кобалтов нитрат	1 кг	ч.з.а.	CAS №10026-22-9 H272, H302, H317, H318, H334, H341, H350i, H360F, H373, H410 P210, P273, P280, P301+P312, P305+P351+P338, P308+P313
Кобалтов II сулфат				
1.1730.1.001	Кобалтов II сулфат	0,100 кг	ч.з.а.	CAS № 10124-43-3 R49-22-42/43-50/53 S53-22-45-60
Колофон *				
1.1760.6.001	Колофон	1 кг		
Комплексон III				
Динатриев ЕДТА дихидрат				CAS № 6381-92-6
1.1770.1.001	Комплексон III	0,750 кг	ч.з.а.	
Кореселин				
1.1780.6.000	Кореселин	наливно		
1.1780.6.001	Кореселин	1 л		
Кофеин				
1.1790.4.001	Кофеин	0,100 кг	фармакопееен	CAS № 58-08-2 R 22
1.1790.4.002	Кофеин	0,500 кг	фармакопееен	
1.1790.4.003	Кофеин	1 кг	фармакопееен	
Ксилол				
1.1800.2.001	Ксилол	1 л	чист	CAS № 1330-20-7 R 10-20/21-38 S 25
Лимонена киселина				
1.1820.2.001	Лимонена киселина	1 кг	чиста	CAS № 77-92-9 R 41 S 26-39
1.1820.4.000	Лимонена киселина	25 кг	хранителна	
Магнезиев сулфат				
1.1830.2.001	Магнезиев сулфат	1 кг	чист	CAS № 10034-99-8 S 22-24/25
1.1830.2.000	Магнезиев сулфат	25 кг	чист	
Магнезиев хлорид				CAS № 7786-30-3 S 22-24/25
1.1840.1.001	Магнезиев хлорид	800 гр	ч.з.а.	

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Манганов (II) сулфат		M=169,02 g/mol	MnSO₄·H₂O	
1.1860.2.001	Манганов (II) сулфат	0,500 кг	чист	CAS № 10034-96-5 R 48/20/22-51/53 S 22-61
Меден сулфат		M=249,68 g/mol	CuSO₄·5H₂O	
1.1870.1.001	Меден сулфат	0,500 кг	ч.з.а.	CAS № 7758-99-8 R 22-36/38-50/53 S 22-60-61
1.1870.1.002	Меден сулфат	1 кг	ч.з.а.	
1.1870.3.001	Меден сулфат	1 кг	технически	
Метанол		M=32,04 g/mol	CH₃OH	
Метилов алкохол				CAS № 67-56-1 R 11-23/24/25-39/23/24/25 S 7-16-36/37-45
1.1880.2.001	Метанол	1 л	чист	
1.1880.2.003	Метанол	5л	чист	
1.1880.2.004	Метанол	10 л	чист	
1.1880.2.006	Метанол	наливно	чист	
1.1880.1.002	Метанол	1 л	ч.з.а.	
1.1880.5.001	Метанол Honeywell	2,5 л	HPLC	
Метилетилкетон		M=7211 g/mol	C₂H₅COCH₃	
Етилметилкетон, 2-Бутанон				CAS: 78-93-3 R 11-23/24/25-39/23/24/25 S 16-36/37-45
1.1890.2.001	Метилетилкетон	1 л	чист	
1.1890.2.006	Метилетилкетон	наливно	чист	
Млечна киселина 80%		M=90,08 g/mol	C₃H₆O₃	
1.1900.4.001	Млечна киселина 80%	1 л	фармакопейна	CAS № 50-21-5 R 38-41 S 26-39
Монохлороцетна киселина		M=94,49 g/mol	ClCH₂COOH	
1.1910.2.001	Монохлороцетна киселина	1 кг	чиста	CAS №: 79-11-8 H301+H311+H331, H314, H335, H400 P260, P273, P280, P303+P361+P353, P304+P340+P310, P305+P351+P338
Мравчена киселина 85%		M=46,03 g/mol	HCOOH	
1.1920.2.001	Мравчена киселина 85%	1 л	чиста	CAS № 64-18-6 R 35 S 23-26-45
1.1920.2.002	Мравчена киселина 85%	5 л	чиста	
Натриев ацетат		M=136,08 g/mol	NaOOCCH₃·3H₂O	
1.1930.1.001	Натриев ацетат	0,900 кг	ч.з.а.	CAS № 6131-90-4 S 22-24/25
Натриев бензоат *		M=144,11 g/mol	C₇H₅NaO₂	
1.1940.2.001	Натриев бензоат	0,500 кг	чист	EC № 2085348
Натриев бикарбонат		M=84,01 g/mol	NaHCO₃	
1.1950.2.001	Натриев бикарбонат	1 кг	чист	CAS № 144-55-8

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	И Info
Натриев дихидрогенфосфат M=156,01 g/mol NaH₂PO₄·2H₂O				
Натриев фосфат едноосновен				CAS № 7758-80-7
1.1960.1.001	Натриев дихидрогенфосфат	0,750 кг	ч.з.а.	
Натриев карбонат-безводен M=105,99 g/mol Na₂CO₃				
				
1.1970.3.001	Натриев карбонат-безводен	1 кг	технически	CAS № 497-19-8 R 36 S 22-26
Натриев метабисулфит M=190,10 g/mol Na₂S₂O₅				
				
1.1980.2.001	Натриев метабисулфит	1 кг	ЧИСТ	CAS № 7681-57-4ч R 22-31-41 S 26-39-46
Натриев нитрат M=84,99 g/mol NaNO₃				
				 
1.2000.2.001	Натриев нитрат	1 кг	ЧИСТ	CAS № 7631-99-4 R 8-22-36/37/38 S 17-26-27-36/37/39
Натриев нитрит M=69,00 g/mol NaNO₂				
				  
1.2010.2.001	Натриев нитрит	1 кг	ЧИСТ	CAS № 7632-00-0 R 8-25-50 S 45-61
Натриев перкарбонат M=157,01 g/mol Na₂CO₃·1,5H₂O₂				
				  
1.2020.2.001	Натриев перкарбонат (Кислородна белина)	1 кг	ЧИСТ	CAS № 15630-89-4 H272, H302, H318, P210,P220,P264,P280,P301+P312, P305+P351+P338
Натриев персулфат M=238,10 g/mol Na₂S₂O₈				
				 
1.2030.1.001	Натриев персулфат	0,500 кг	ч.з.а.	CAS № 7775-27-1 R 8-22-42/43 S 22-36/37-45
Натриев сулфат безводен M=142,04 g/mol Na₂SO₄				
				CAS № 7757-82-6
1.2040.1.001	Натриев сулфат безводен	1 кг	ч.з.а.	
Натриев сулфит M=126,04 g/mol Na₂SO₃				
				CAS № 7757-83-7 R 31
1.2050.2.001	Натриев сулфит	1 кг	ЧИСТ	
Натриев тиосулфат M=248,187 g/mol Na₂S₂O₃·5H₂O				
				CAS № 7772-98-7
1.2060.1.001	Натриев тиосулфат	1 кг	ч.з.а.	
1.2060.1.002	Натриев тиосулфат	0,500 кг	ч.з.а.	
1.2060.3.001	Натриев тиосулфат	1 кг	технически	
три-Натриев фосфат M=163.94 g/mol Na₃PO₄·12H₂O				
				CAS № 15819-50-8
1.2480.2.001	три-Натриев фосфат	1 кг	ЧИСТ	

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
ди-Натриев гидрогенфосфат M=258,14 g/mol Na₂HPO₄·12H₂O				
1.1420.1.001	ди-Натриев гидрогенфосфат	0,750 кг	ч.з.а.	CAS № 7558-79-4
Натриев хлорид M=58,44 g/mol NaCl				
1.2090.1.000	Натриев хлорид	25 кг	ч.з.а.	CAS № 7647-14-5
1.2090.1.001	Натриев хлорид	1 кг	ч.з.а.	
1.2090.2.000	Натриев хлорид	25 кг	чист	
Натриев хипохлорит 96 гр/л активен хлор NaClO				
1.2080.6.000	Натриев хипохлорит	10 л	чист	 CAS № 7681-52-9 R 31-34 S 26-36/37/39-45
Натриев цитрат M=294,10 g/mol C₆H₅Na₃O₇·2H₂O				
1.2100.1.001	Натриев цитрат	0,750 кг	ч.з.а.	CAS № 68-04-2
Натриева основа M=40,00 g/mol NaOH				
1.2110.1.001	Натриева основа на перли	1 кг	ч.з.а.	 CAS № 1310-73-2 R 35 S 26-37/39-45
1.2110.1.000	Натриева основа на перли	25 кг	ч.з.а.	
1.2110.2.001	Натриева основа на люспи	1 кг	чиста	
1.2110.2.000	Натриева основа на люспи	25 кг	чиста	
Нафтоил хлорид M=190,63 g/mol C₁₁H₇ClO				
1.2115.6.001	Нафтоил хлорид	50 гр	чист	 CAS № 879-18-5 H314 P260,P280,P303+P361+P353, P304+P340+P310,P 305+P351+P338,P363
Никелов сулфат M=262,86 g/mol NiSO₄·7H₂O				
1.2140.1.001	Никелов сулфат	1 кг	ч.з.а.	   CAS № 7786-81-4 R 22-40-42/43-50/53 S 22-36/37-60-61
Нинхидрин M=178,14 g/mol C₉H₆O₄				
1.2160.2.000	Нинхидрин	40 гр	чист	 CAS № 485-47-2 R 22-36/37/38
Оксалова киселина M=126,07 g/mol H₂C₂O₄·2H₂O				
1.2180.1.001	Оксалова киселина	0,500 кг	ч.з.а.	 CAS № 144-62-7 R21/22 S 24/25
1.2180.3.001	Оксалова киселина	1 кг	техническа	
Олеинова киселина M=282,47 g/mol C₁₈H₃₄O₂				
1.2190.2.001	Олеинова киселина	1 л	чиста	 CAS № 112-80-1

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Оцетна киселина		M=60,05 g/mol	CH₃COOH	
1.2210.1.001	Оцетна киселина	1 л	ч.з.а.	CAS № 64-19-7 R 10-35 S 23-26-45
1.2210.1.002	Оцетна киселина	5 л	ч.з.а.	
1.2210.4.000	Оцетна киселина	22 или 30 кг	чиста	
Парафин твърд (на гранули)				
1.2230.6.001	Парафин твърд (на гранули)	0,500 кг		CAS № 8002-74-2
Парафин течен				
1.2240.2.001	Парафин течен	1 л	фармакопееен	CAS № 8042-47-5
1.2240.2.002	Парафин течен	10 л	фармакопееен	
1.2240.2.003	Парафин течен	5 л	фармакопееен	
1.2240.2.000	Парафин течен	наливно	фармакопееен	
Перхлоретилен		M=165,83 g/mol	C₂Cl₄	 
Тетрахлоретилен				CAS № 127-18-4 R 40-51/53 S 23-36/37-61
1.2250.2.001	Перхлоретилен	1 л	чист	
Петролеев етер				  
1.2260.1.001	Петролеев етер Lach;ner Чехия	1 л	ч.з.а.	CAS № 8032-32-4 R 11-38-48/20-51/53-62-65-67 S 16-33-36/37-60-62
Полиетиленгликол 400		M=380,00 - 420,00 g/mol	HO(C₂H₄O)_nH	
1.2280.2.001	Полиетиленгликол 400	1 л	чист	CAS № 9005-07-6
Поливинилов алкохол на прах			[-CH₂CHOH-]_n	
1.2270.2.001	Поливинилов алкохол на прах	1 кг	чист	CAS № 557-75-5
1.2270.2.002	Поливинилов алкохол на прах	0,500 кг	чист	
Пропиленгликол		M=76,10 g/mol	C₃H₈O₂	
1.2290.4.001	Пропиленгликол	1 л	чист	CAS № 57-55-6
1.2290.4.002	Пропиленгликол	5 л	чист	
Салицилова киселина		M=138,12 g/mol	C₄H₆O₃	
1.2300.1.001	Салицилова киселина	0,500 кг	ч.з.а.	CAS № 69-72-7 R 22-41 S 26-39
Серниста киселина				
1.2310.4.001	Серниста киселина	500 мл	техническа	

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
10136 Силикагел				
1.2320.6.001	Силикагел	0,500 кг	индикиран	CAS № 112926-00-8
1.2320.6.002	Силикагел	0,750 кг	индикиран	
1.2330.6.001	Силикагел	0,500 кг	неиндикиран	
10137 Солна киселина M=36,46 g/mol HCl				
				
1.2340.3.001	Солна киселина	1 л	техническа	CAS № 7647-01-0 R 34-37 S 26-36/37/39-45
1.2340.3.002	Солна киселина	5 л	техническа	
1.2340.3.002	Солна киселина	10 л	техническа	
1.2340.1.004	Солна киселина Honeywell	2,5 л	ч.з.а.	
1.2340.1.001	Солна киселина Чехия	1 л	ч.з.а.	
Спирт за горене				
				
1.2350.6.001	Спирт за горене	1 л		R 11-23/24/25-39/23/24/25 S 7-16-36/37-45
1.2350.6.000	Спирт за горене	наливно		
Сребърен нитрат M=169,87 g/mol AgNO3				
Адски камък				
1.2360.1.001	Сребърен нитрат	10 гр	ч.з.а.	CAS № 7761-88-8 R 34-50/53 S 26-45-60-61
1.2360.1.002	Сребърен нитрат	20 гр	ч.з.а.	
1.2360.1.003	Сребърен нитрат	50 гр	ч.з.а.	
Сребърен сулфат M=311,79 g/mol Ag2SO4				
1.2370.1.000 Сребърен сулфат ПРИ ЗАПИТВАНЕ				
				EC № 2336537 R 36/37/38
Сулфаминова киселина M=97,09 g/mol NH2SO3H				
1.2390.1.001 Сулфаминова киселина				
1.2390.1.001	Сулфаминова киселина	1 кг	ч.з.а.	CAS № 5329-14-6 R 36/38-52/53 S 26-28-61
Сулфанилова киселина M=173,19 g/mol C6H7NO3S				
1.2400.1.000 Сулфанилова киселина MERCK 822338				
1.2400.1.000	Сулфанилова киселина MERCK 822338	1 кг	ч.з.а.	CAS № 121-57-3 R 36/38-43 S 36/38-43
Стеаринова киселина M=284,48 g/mol C18H36O2				
1.2380.4.001 Стеаринова киселина				
1.2380.4.001	Стеаринова киселина	0,500 кг	фармакопейна	CAS № 57-11-4 R 38
Сяра M=32,06 g/mol S				
				
1.2410.3.001	Сяра	1 кг	техническа	CAS № 7704-34-9 R 11 S 16-267
1.2410.3.002	Сяра	0,500 кг	техническа	

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Сярна киселина M=98,08 g/mol H₂SO₄				
1.2420.1.001	Сярна киселина 95%	1 л	ч.з.а.	CAS № 7664-93-9 R 35 S 26-30-45
1.2420.2.001	Сярна киселина 94%	5 л	акумулаторна	
Талк M=379,27 g/mol Mg₃H₂Si₄O₁₂				
Магнезиев силикат				CAS № 14807-96-6 R 20-37 S 36
1.2430.4.001	Талк	1 кг	фармакопееен	
Телурова киселина M=229,64 g/mol H₆TeO₆				
1.2440.1.001	Телурова киселина MERCK 12357	0,100 кг	ч.з.а.	CAS № 7803-68-1 R 20 S 22-36/37/39-38
Терпентин - минерален				
1.2450.6.001	Терпентин - минерален	1 л		CAS № 8052-41-3 R 45-65 S 2-45-53
Тетрахлороетилен M=165,83 g/mol C₂Cl₄				 
Перхлоретилен				CAS № 127-18-4 R 40-51/53 S 23-36/37-61
1.2250.2.001	Тетрахлороетилен	1 л	чист	
Толуен M=92,4 g/mol C₇H₈				 
1.2460.3.001	Толуен	1 л	технически	CAS № 108-88-3 R 11-38-48/20-63-65-67 S 36/37-46-62
1.2460.3.000	Толуен	наливно	технически	
1.2460.1.004	Толуен Honeywell	2,5 л	ч.з.а.	
1.2460.1.001	Толуен Honeywell	1 л	ч.з.а.	
Трихлороцетна киселина M=163,39 g/mol Cl₃CCOOH				 
1.2490.4.001	Трихлороцетна киселина	0,250 кг	фармакопейна	CAS № 76-03-9 R 35-50/53 S 26-36/37/39-45-60-61
Уротропин M=140,19 g/mol C₆H₁₂N₄				 
Хексаметилентетрамин				CAS № 100-97-0 R 11-42/43 S 16-22-24-37
1.2500.3.001	Уротропин	1 кг	технически	
Фенилхидразин-хидрохлорид M=144,61 g/mol C₆H₅NNH₂.HCl				 
1.2510.1.001	Фенилхидразин-хидрохлорид Fluka 78690	0,250 кг	ч.з.а.	CAS № 59-88-1 R 45-23/24/25-36/38-43-48/23/24/25-50-68 S 53-45-61
Формалин M=30,03 g/mol HCHO				
Формалдехид				CAS № 50-00-0 R 23/24/25-34-40-43 S 26-36/37/39-45
1.2520.2.001	Формалин 35%	5 кг	чист	
1.2520.2.002	Формалин 35%	1 л	чист	

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

начало

Н/Р
фрази

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
орто-Фосфорна киселина		M=98,00 g/mol	H₃PO₄	
1.2200.1.001	орто-Фосфорна киселина	1 л	ч.з.а.	CAS № 7664-38-2 R 34 S 26-36/37/39-45
1.2200.4.001	орто-Фосфорна киселина	5 л	хранителна	
1.2200.4.000	орто-Фосфорна киселина	35 кг	хранителна	
Фруктоза		M=180,16 g/mol	H₁₂O₆	CAS № 57-48-7 R
1.2530.1.001	Фруктоза	1 кг	ч.з.а.	
п-Хексан		M=86,18 g/mol	C₆H₁₄	
1.2170.1.001	п-Хексан	1 л	ч.з.а.	ECAS № 110-54-3 R 11-38-48/20-51/53-62-65-67 S 9-16-29-33-36/37-61-62
Хидразин сулфат		M=130,12 g/mol	N₂H₆SO₄	
1.2540.1.002	Хидразин сулфат	250 гр	ч.з.а.	CAS № 10034-93-2 R H350 - H301 + H311 + H331- H317-H410 S P201-P273-P302 + P352-P304 + P340-P308 + P310S 9-16-29-33- 36/37-61-62
Хидроксиламин хидрохлорид		M=69,49 g/mol	NH₂OH.HCl	
1.2550.1.001	Хидроксиламин хидрохлорид	0,100 кг	ч.з.а.	CAS № 5470-11-1 R 22-36/38-43-48/22-50 S 22-24-37-61
Хлороформ		M=119,38 g/mol	CHCl₃	
Трихлорометан				CAS № 67-66-3 R 22-38-40-48/20/22 S 36/37
1.2570.1.001	Хлороформ	1 л	ч.з.а.	
1.2570.1.002	Хлороформ Honeywell	2,5 л	ч.з.а.	
моно-Хлороцетна киселина		M=94,50 g/mol	ClCH₂COOH	
1.1910.2.001	моно-Хлороцетна киселина	1 кг	чиста	CAS № 79-11-8 R 25-34-50 S 23-37-45-61
Циклохексанон		M=98,15 g/mol	C₆H₁₀O	
1.2580.2.001	Циклохексанон	1 л	чист	CAS № 108-94-1 R 10-20 S 25
Цинков двухлорид		M=136,28 g/mol	ZnCl₂	
1.2590.2.001	Цинков двухлорид	1 кг	чист	CAS № 7646-85-7 R 22-34-50/53 S 26-36/37/39-45-60-61
Цинков оксид		M= 81,37 g/mol	ZnO	
1.2600.2.001	Цинков оксид	1 кг	чист	CAS № 1314-13-2 R 50/53 S 60-61
1.2600.2.001	Цинков оксид	0,500 кг	чист	
Цинков сулфат		M=287,54 g/mol	ZnSO₄·7H₂O	
1.2610.2.001	Цинков сулфат	1 кг	технически	CAS № 7446-19-7 R 22-41-50/53 S 22-26-39-46-60-61

начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
10169	Янтарна киселина	M=118,09 g/mol	C4H6O4	 CAS 110-15-6
1.2620.2.001	Янтарна киселина	0,200 кг	ч.з.а.	
1.2620.2.002	Янтарна киселина	1 кг	ч.з.а.	

начало

Н/Р
фрази

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо
Ализарин				M=240,21 g/mol C₁₄H₈O₄ EC № 2007825 S 22-24/25
2.1030.6.025	Ализарин MERCK 1016	25 гр	ч.з.а.	
Ализарин ред				M=342,26 g/mol C₁₄H₇NaO₇S·H₂O   Антрахион-2-сулфонова киселина натриева сол, Натриев-в антрахион сулфонат, Ализаринсулфонова киселина натриева сол EC № 2049818 R 36/37/38 S 26-36
2.1040.6.025	Ализарин ред	25 гр	ч.з.а.	
2-Аминопиридин				M=94,11 g/mol (NH₂)C₅H₄N 
2.1010.6.000	2-Аминопиридин MERCK 801113	100 гр	ч.з.а.	EC № 2079884 R 21-25-36/37/38 S 26-36/37/39-45
Бромкрезол пурпур				M=540,22 g/mol C₂₁H₁₆Br₂O₅S  
2.1050.6.010	Бромкрезол пурпур	10 гр	ч.з.а.	EC № 2040878 R 36/37/38 S 26-36
Бромтимол блау				M=624,38 g/mol C₂₇H₂₈Br₂O₅S  
2.1070.6.000	Бромтимол блау	10 гр	ч.з.а.	R 36/37/38 S 26-36
Ериохром черно Т				M=461,38 g/mol C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
2.1080.6.001	Ериохром черно Т	25 гр	ч.з.а.	CAS № 1787-61-7
Еритрозин				M= 879,86 g/mol C₂₀H₆I₄N₂O₅  
Йодоеозин:2',4',5',7'-тетрайодофлуоросцин динатриева сол				EC № 2404748 R 22 S 36
2.1090.6.000	Еритрозин Fluka 45690	10 гр	ч.з.а.	
Индигокармин				M= 466,35 g/mol C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂ 
2.1110.6.025	Индигокармин	25 гр	ч.з.а.	CAS № 860-22-0
Калкон карбонова киселина				M=438,41 g/mol C₂₁H₁₄N₂O₇S·3H₂O  
2-Хидроксид-1(2-Хидроксид-4-сулфонафтил-1-азо-)нафталин-3-карбонова киселина				EC № 2231170 R 36/37/38 S 26-36
2.1120.6.000	Калкон карбонова киселина MERCK 4595	5 гр	ч.з.а.	
Колхицин				M=399,44 g/mol C₂₂H₂₅NO₆ 
2.1130.6.000	Колхицин Fluka 27650	5 гр	ч.з.а.	EC № 2005985 R 26/28 S 13-45
Конго рот				M=696,66 g/mol C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂  
2.1140.6.000	Конго рот	5 гр	ч.з.а.	EC № 2093584 R 45-63 S 53-45
Крезол рот				M=382,43 g/mol C₂₁H₁₈O₅S  
орто-Крезолсулфонфталейн				EC № 2170642 R 36/37/38 S 26-36
2.1150.6.000	Крезол рот	25 гр	ч.з.а.	

начало

Н/Р
фрази

РЕАКТИВИ		ИНДИКАТОРИ		МЕТАЛИ		СТЪКЛАРИЯ	
Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо			
Кристалвиолет		M=407,98 g/mol	C ₂₅ H ₃₀ ClN ₃				
2.1160.6.000	Кристалвиолет ПРИ ЗАПИТВАНЕ	25 гр	ч.з.а.	EC № 2089536 R 45-22-41-50/53 S 53-26-39-45-60-61			
Малахитово зелено		M=927,02 g/mol	C ₅₂ H ₅₄ N ₄ O ₁₂				
2.1170.6.000	Малахитово зелено	5 гр	ч.з.а.	CAS № 2437-29-8			
Метиленово синьо		M=799,80 g/mol	C ₁₆ H ₁₈ ClN ₃ S				
2.1180.6.001	Метиленово синьо	25 гр	ч.з.а.	EC № 2493529 S 22-24/25			
Метилоранж		M=327,33 g/mol	C ₁₄ H ₁₄ N ₃ NaO ₃ S				
2.1190.6.025	Метилоранж	25 гр	ч.з.а.	EC № 2089253 R 25 S 45			
Метилрот		M=269,30 g/mol	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂				
2.1200.6.000	Метилрот	25 гр	ч.з.а.	EC № 2077761 S 22-24/25			
Мурексид		M=284,19 g/mol	C ₈ H ₈ N ₆ O ₆				
2.1210.6.002	Мурексид	10 гр	ч.з.а.	EC № 2212666 S 22-24/25			
2.1210.6.001	Мурексид	50 гр	ч.з.а.				
Патент синьо		M=582,66 g/mol	C ₂₁ H ₁₄ N ₃ NaO ₃ S ₃				
2.1220.6.000	Патент синьо	50 гр	ч.з.а.	CAS№ 3650-18-3			
Тимолфталейн		M=430.54 g/mol	C ₂₈ H ₃₀ O ₄				
2.1225.6.025	Тимолфталейн	25 гр	ч.з.а.	CAS № 125-20-2			
Фенолфталейн		M=318,32 g/mol	C ₂₀ H ₁₄ O ₄				
2.1230.6.025	Фенолфталейн	25 гр	ч.з.а.	EC № 2010047 R 40 S 36/37			
2.1230.6.050	Фенолфталейн	50 гр.	ч.з.а.				

начало

Н/Р
фрази

РЕАКТИВИ		ИНДИКАТОРИ		МЕТАЛИ	СТЪКЛАРИЯ
Кат. №	Наименование	Опаковка	Качество	Инфо	
Алуминий на прах		M=26,985 g/mol	Al	EC № 231753 R 15-17 S 7/8-40	
3.1010.6.001	Алуминий на прах	100 гр	ч.з.а.		
Волфрам на прах		M=183,85 g/mol	W	  EC № 2311439 R 11-36/38 S 6-26-36	
3.1020.6.001	Волфрам на прах	100 гр	ч.з.а		
Желязо на прах		M=55,84 g/mol	Fe	EC № 2310964	
3.1030.6.001	Желязо на прах	100 гр	ч.з.а.		
Магнезий на прах		M=24,31 g/mol	Mg	 EC № 2311046 R 11-15 S 43-7/8	
3.1040.6.001	Магнезий на прах	100 гр	чист		
Мед на прах		M=63,55 g/mol	Cu	 EC № 2311596 R 11 S 16	
3.1050.6.001	Мед на прах	100 гр	ч.з.а.		
Молибден на прах		M=95,94 g/mol	Mo	 EC № 2311072 R 11 S 9-16-36/37/39	
3.1060.6.001	Молибден на прах	100 гр	ч.з.а.		
Никел на сачми		M=58,69 g/mol	Ni	  R 45-61-20/21/22-33-48/22-50/53-62 S 53-36/37-45-60-61	
3.1070.6.001	Никел- сачми	100 гр	ч.з.а.		
Уудс метал					
3.1080.6.001	Уудс метал	100 гр	ч.з.а.		
Хром на гранули		M=52,00 g/mol	Cr	EC № 2311575	
3.1090.6.001	Хром на гранули MERCK 12095	500 гр.	ч.з.а.		
Цинк на гранули		M=65,37 g/mol	Zn	  EC № 2311753 R 15-17-50/53 S 43-46-60-61	
3.0100.1.1	Цинк на гранули	1 кг	ч.з.а.		
3.0100.1.2	Цинк на гранули	250 гр	ч.з.а.		
3.0100.1.3	Цинк на гранули	500 гр	ч.з.а.		
Цинк на прах		M=65,37 g/mol	Zn	 EC № 2311753 R 15-17-50/53 S 43-46-60-61	
3.0110.1.2	Цинк на прах	250 гр	ч.з.а.		
3.0110.1.3	Цинк на прах	500 гр	ч.з.а.		

начало

Н/Р
фрази

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	И Инфо
--------	--------------	-------------	--------

4001-1 Адаптери

4001-1.001 Адаптер към маркуч,	прав от шлиф 29/32
4001-1.002 Адаптер с	ъс стъклен кран 2,5 мм, шлиф 29/32



4001-2 Ареометри

4001-2.001 Ареометър	0,70 -1,00:0,005
4001-2.002 Ареометър	1,00-1,50:0,005
4001-2.003 Ареометър	1,50-2,00:0,005



4001 Банки реактивни с шлиф и стъклена запушалка - прозрачни

4001.100	Банки реактивни с шлиф	100 ml
4001.250	Банки реактивни с шлиф	250 ml
4001.500	Банки реактивни с шлиф	500 ml
4001.1000	Банки реактивни с шлиф	1000 ml



4002 Банки реактивни с шлиф и стъклена запушалка - тъмни

4002.50	Банки реактивни с шлиф тъмни	50 ml
4002.100	Банки реактивни с шлиф тъмни	100 ml
4002.250	Банки реактивни с шлиф тъмни	250 ml
4002.500	Банки реактивни с шлиф тъмни	500 ml
4002.1000	Банки реактивни с шлиф тъмни	1000 ml
4002.2000	Банки реактивни с шлиф тъмни	2000 ml



4003 Банки реактивни градуирани-с винтова капачка

4003.50	Банки градуирани с винтова капачка	50 ml
4003.100	Банки градуирани с винтова капачка	100 ml
4003.250	Банки градуирани с винтова капачка	250 ml
4003.500	Банки градуирани с винтова капачка	500 ml
4003.1000	Банки градуирани с винтова капачка	1000 ml
4003.2000	Банки градуирани с винтова капачка	2000 ml
4003.5000	Банки градуирани с винтова капачка	5000 ml



4004 Банки реактивни градуирани-с винтова капачка, полипропиленови

4004.250	Банки градуирани полипропиленови	250 ml
4004.500	Банки градуирани полипропиленови	500 ml
4004.1000	Банки градуирани полипропиленови	1000 ml



4005 Банки реактивни с винтова капачка - бели

4005.030	Банки с винтова капачка	30 ml
4005.050	Банки с винтова капачка	50 ml
4005.075	Банки с винтова капачка	75 ml
4005.100	Банки с винтова капачка	100 ml
4005.250	Банки с винтова капачка	250 ml
4005.500	Банки с винтова капачка	500 ml



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектар ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №

Наименование

Обем/размер

Инфо

4006 Банки реактивни с винтова капачка - тъмни

4006.030	Банки с винтова капачка тъмни	30 ml
4006.050	Банки с винтова капачка тъмни	50 ml
4006.075	Банки с винтова капачка тъмни	75 ml
4006.100	Банки с винтова капачка тъмни	100 ml
4006.250	Банки с винтова капачка тъмни	250 ml
4006.500	Банки с винтова капачка тъмни	500 ml
4006.1000	Банки с винтова капачка тъмни	1000 ml



4006-1 Барометър с влагомер и термометър механичен

4006-1.001	Барометър с влагомер и термометър	Ø 130 mm
------------	-----------------------------------	----------



4007 Блюда за изпаряване порцеланови

4007.075	Блюда за изпаряване	75/23 mm 50 ml
4007.080	Блюда за изпаряване	80/23 mm 80 ml
4007.100	Блюда за изпаряване	100/23 mm 100 ml



начало

Н/Р
фрази

4008 Блюда Петри - пластмасови

4008.060	Блюда Петри	Ø 60
4008.061	Блюда Петри 20 бр стерилни	Ø 60
4008.090	Блюда Петри	Ø 90
4008.091	Блюда Петри 20 бр стерилни	Ø 90



4009 Блюда Петри стъклени

4009.040	Блюда Петри стъклени	Ø 40
4009.060	Блюда Петри стъклени	Ø 60
4009.080	Блюда Петри стъклени	Ø 80
4009.100	Блюда Петри стъклени	Ø 100
4009.120	Блюда Петри стъклени	Ø 120
4009.150	Блюда Петри стъклени	Ø 150

4010 Бутирометър

4010.001	Бутирометър	0-10 %
4010.002	Тапа за бутирометър	

4011 Бюрета автоматична по Пелле в комплект с тубус и помпа *

4011.010	Бюрета автоматична	10 ml :0.1
4011.025	Бюрета автоматична	25 ml :0.1
4011.050	Бюрета автоматична	50 ml :0.1
4011.100	Бюрета автоматична	100 ml :0.1



Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектар ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №

Наименование

Обем/размер

Инфо

4012 Бюрета автоматична по Пелле с междинен кран в комплект с тубус и помпа*

4012.010	Бюрета автоматична с междинен кран	10 ml :0.1
4012.025	Бюрета автоматична с междинен кран	25 ml :0.1
4012.050	Бюрета автоматична с междинен кран	50 ml :0.1

4013 Бюрета Мор с прав кран, клас А Шелбах

4013.025	Бюрета Мор с прав кран	25 ml :0.1
4013.050	Бюрета Мор с прав кран	50 ml :0.1
4013.100	Бюрета Мор с прав кран	100 ml :0.1

40210 Вакуумна помпа с холендър

40210	Вакуумна помпа
-------	----------------

4020 Влагомер дигитален с термометър, мин./макс. температура и влажност

4020	Влагомер дигитален с термометър
------	---------------------------------

4021 Гумена круша

4021.001	Гумена круша	за бюрета
4021.002	Гумена круша	за пипета универсална
4021.005	Гумена круша	за пипета 5ml
4021.010	Гумена круша	за пипета 10ml
4021.025	Гумена круша	за пипета 25ml
4021.050	Гумена круша	за пипета 50ml

4021-1 Дестилационни наставки

4021-1.001	С два паралелни шлифа 29/32, централен 29/32
4021-1.002	С три шлифа , два паралелни и един на 45° 29/32

4022 Дрексел

4022.250	Дрексел	250 ml
4022.500	Дрексел	500 ml

4022-1 Държач за йозе

4022-1.001	Държач за йозе
------------	----------------

4023 Ексикатор с кран

4023.210	Ексикатор с кран	Ø 210
4023.240	Ексикатор с кран	Ø 240
4023.300	Ексикатор с кран	Ø 300



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка
Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Инфо
--------	--------------	-------------	------

4025 Екстрактор Соклет

4025.070	Екстрактор Соклет	70 ml
4025.100	Екстрактор Соклет	100 ml
4025.250	Екстрактор Соклет	250 ml




4026 Екстракционни гилзи

4026.001	Екстракционни гилзи	22/80 mm
4026.002	Екстракционни гилзи	30/90 mm
4026.003	Екстракционни гилзи	43/123 mm

4027 Епруветки стъклени

4027.001	Епруветки стъклени	16/100
4027.002	Епруветки стъклени	16/160
4027.003	Епруветки стъклени	12/100
4027.004	Епруветки стъклени	18/180
4027.005	Епруветки стъклени тънкостенни	10/100
4027.006	Епруветки стъклени дебелостенни	10/100
4027.007	Епруветки стъклени дебелостенни	10/160



начало

Н/Р
фрази

4028 Епруветки пластмасови, неградуирани с винтова капачка

4028	Епруветки пластмасови, неградуирани	16/100
------	-------------------------------------	--------

4030 Епруветки центрофужни конични, градуирани

4030.015	Епруветки центрофужни конични	15 ml
4030.050	Епруветки центрофужни конични	50 ml
4030.016	Епруветки центрофужни индивидуална опаковка	15 ml
4030.051	Епруветки центрофужни индивидуална опаковка	50 ml
4030.052	Епруветки центрофужни с основа	50 ml



4031 Епруветка с винтова капачка, полипропиленова

4031.001	Епруветка с винтова капачка	1,5 ml
----------	-----------------------------	--------

4033 Епруветки Епендорф

4033.001	Неградуирани 250 броя	1.5 ml
4033.002	Градуирани 500 броя	1.5 ml
4033.003	Градуирани 500 броя	2,00 ml

4034 Запушалки пластмасови, шестоъгълни

4034.010	Запушалка пластмасова	NS 10/19
4034.012	Запушалка пластмасова	NS 12/21
4034.014	Запушалка пластмасова	NS 14/23
4034.019	Запушалка пластмасова	NS 19/26
4034.024	Запушалка пластмасова	NS 24/29
4034.029	Запушалка пластмасова	NS 29/32



Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Инфо
--------	--------------	-------------	------

4035 Запушалки стъклени, шестоъгълни

4035.010	Запушалка стъклена	NS 10/19
4035.012	Запушалка стъклена	NS 12/21
4035.014	Запушалка стъклена	NS 14/23
4035.019	Запушалка стъклена	NS 19/26
4035.029	Запушалка стъклена	NS 29/32
4035.034	Запушалка стъклена	NS 34/35
4035.045	Запушалка стъклена	NS 45/40

4036 Захаромер битов, в комплект с цилиндър

4036.001	С термометър	0-30°
4036.002	Без термометър	0-30°

4037 Индикаторни хартии за pH

4037.002	Универсален на ленти	pH 0-14
4037.003	Универсален на ролка	pH 1-14
4037.004	Индикатор	pH 0,5-5
4037.005	Индикатор	pH 4,5-9
4037.006	Универсален на ленти	pH 6-9, NO ₃ , NO ₂ , GH, KH

4041 Капкомери от тъмно стъкло, с пипета

4041.010	Капкомер с пипета	10 ml
4041.020	Капкомер с пипета	20 ml
4041.030	Капкомер с пипета	30 ml
4041.050	Капкомер с пипета	50 ml
4041.100	Капкомер с пипета	100 ml

4041-1 Капкомери от тъмно стъкло, с вътрешен гутатор

4041-1.002	Капкомер с гутатор	2 ml
4041-1.005	Капкомер с гутатор	5 ml
4041-1.010	Капкомер с гутатор	10 ml
4041-1.015	Капкомер с гутатор	15 ml
4041-1.020	Капкомер с гутатор	20 ml
4041-1.030	Капкомер с гутатор	30 ml
4041-1.050	Капкомер с гутатор	50 ml
4041-1.100	Капкомер с гутатор	100 ml

4041-2 Колба Ерленмайер с винтова капачка, градуирана

4041-2.025	Ерленмайер с винтова капачка	25 ml
4041-2.050	Ерленмайер с винтова капачка	50 ml
4041-2.100	Ерленмайер с винтова капачка	100 ml
4041-2.150	Ерленмайер с винтова капачка	150 ml
4041-2.250	Ерленмайер с винтова капачка	250 ml
4041-2.500	Ерленмайер с винтова капачка	500 ml
4041-2.1000	Ерленмайер с винтова капачка	1000 ml
4041-2.5000	Ерленмайер с винтова капачка	5000 ml



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Инфо
--------	--------------	-------------	------

4042 Колба Ерленмайер с тясно гърло, градуирана, без шлиф

4042.025	Ерленмайер с тясно гърло	25 ml
4042.050	Ерленмайер с тясно гърло	50 ml
4042.100	Ерленмайер с тясно гърло	100 ml
4042.250	Ерленмайер с тясно гърло	250 ml
4042.500	Ерленмайер с тясно гърло	500 ml
4042.1000	Ерленмайер с тясно гърло	1 000 ml
4042.2000	Ерленмайер с тясно гърло	2 000 ml



4043 Колба Ерленмайер с широко гърло, градуирана, без шлиф

4043.025	Ерленмайер с широко гърло	25 ml
4043.050	Ерленмайер с широко гърло	50 ml
4043.100	Ерленмайер с широко гърло	100 ml
4043.250	Ерленмайер с широко гърло	250 ml
4043.500	Ерленмайер с широко гърло	500 ml
4043.1000	Ерленмайер с широко гърло	1 000 ml
4043.2000	Ерленмайер с широко гърло	2 000 ml



4044 Колба Ерленмайер с шлиф NS 29/32

4044.050	Ерленмайер с шлиф NS 29/32	50 ml
4044.100	Ерленмайер с шлиф NS 29/32	100 ml
4044.250	Ерленмайер с шлиф NS 29/32	250 ml
4044.300	Ерленмайер с шлиф NS 29/32	300 ml
4044.500	Ерленмайер с шлиф NS 29/32	500 ml
4044.1000	Ерленмайер с шлиф NS 29/32	1 000 ml
4044.2000	Ерленмайер с шлиф NS 29/32	2 000 ml
4035.029	Ятъклена запушалка	29/32
4034.029	Пластмасова запушалка	29/32



4045 Колба Мерителна клас А

4045.010	Колба Мерителна	10 ml NS 10/19
4045.025	Колба Мерителна	25 ml NS 12/21
4045.050	Колба Мерителна	50 ml NS 14/23
4045.110	Колба Мерителна	100 ml NS 14/23
4045.111	Колба Мерителна тъмна	100 ml NS 14/23
4045.200	Колба Мерителна	200 ml NS 14/23
4045.250	Колба Мерителна	250 ml NS 14/23
4045.251	Колба Мерителна тъмна	250 ml NS 14/23
4045.500	Колба Мерителна	500 ml NS 19/26
4045.1000	Колба Мерителна	1000 ml NS 44/29
4045.2000	Колба Мерителна	2000 ml NS 29/32



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектар ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №

Наименование

Обем/размер

Инфо

4047-1 Колба облодънна

4047-1.100	Колба облодънна	100 ml
4047-1.250	Колба облодънна	250 ml
4047-1.500	Колба облодънна	500 ml
4047-1.1000	Колба облодънна	1000 ml
4047-1.2000	Колба облодънна	2000 ml
4047-1.4000	Колба облодънна	4000 ml
4047-1.5000	Колба облодънна	5000 ml
4047-1.10000	Колба облодънна	10000 ml



4048 Колба облодънна с шлиф

4048.050	Колба облодънна с шлиф	50 ml/NS 29
4048.100	Колба облодънна с шлиф	100 ml/NS 29
4048.250	Колба облодънна с шлиф	250 ml/NS 29
4048.500	Колба облодънна с шлиф	500 ml/NS 29
4048.1000	Колба облодънна с шлиф	1000 ml/NS 29
4048.2000	Колба облодънна с шлиф	2000 ml/NS 29
4048.4000	Колба облодънна с шлиф	4000 ml/NS 29
4048.5000	Колба облодънна с шлиф	5000 ml/NS 45
4048.6000	Колба облодънна с шлиф	6000 ml/NS 29
4048.10000	Колба облодънна с шлиф	10000 ml/NS 60



начало

Н/Р
фрази

4050 Колба облодънна двугърлена

4050.100	Колба облодънна двугърлена NS 29/32-14/23	100 ml
4050.250	Колба облодънна двугърлена NS 29/32-14/23	250 ml
4050.500	Колба облодънна двугърлена NS 29/32-14/23	500 ml
4050.1000	Колба облодънна двугърлена NS 29/32-14/23	1000 ml
4050.2000	Колба облодънна двугърлена NS 29/32-14/23	2000 ml
4050.5000	Колба облодънна двугърлена NS 45-14/23	5000 ml
4050.10000	Колба облодънна двугърлена NS 60-14/23	10000 ml



4051 Колба облодънна тригърлена

4051.100	Колба облодънна тригърлена NS 29/32-14/23	100 ml
4051.250	Колба облодънна тригърлена NS 29/32-14/23	250 ml
4051.500	Колба облодънна тригърлена NS 29/32-14/23	500 ml
4051.1000	Колба облодънна тригърлена NS 29/32-14/23	1000 ml
4051.2000	Колба облодънна тригърлена NS 29/32-29/32	2000 ml
4051.5000	Колба облодънна тригърлена NS 45/40-29/32	5000 ml



Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №

Наименование

Обем/размер

Инфо

4052 Колба плоскодънна с шлиф

4052.100	Колба плоскодънна с шлиф	100 ml/NS 29
4052.250	Колба плоскодънна с шлиф	250 ml/NS 29
4052.500	Колба плоскодънна с шлиф	500 ml/NS 29
4052.1000	Колба плоскодънна с шлиф	1000 ml/NS 29
4052.2000	Колба плоскодънна с шлиф	2000 ml/NS 29
4052.5000	Колба плоскодънна с шлиф	5000 ml/NS 45
4052.10000	Колба плоскодънна с шлиф	10000 ml/NS 45
4052.10001	Колба плоскодънна с шлиф	10000 ml/NS 60
4052.20000	Колба плоскодънна с шлиф	20000 ml/NS 60



4053 Колба плоскодънна с тясно гърло без шлиф

4053.050	Колба плоскодънна с тясно гърло	50 ml
4053.100	Колба плоскодънна с тясно гърло	100 ml
4053.250	Колба плоскодънна с тясно гърло	250 ml
4053.500	Колба плоскодънна с тясно гърло	500 ml
4053.1000	Колба плоскодънна с тясно гърло	1000 ml
4053.2000	Колба плоскодънна с тясно гърло	2000 ml
4053.3000	Колба плоскодънна с тясно гърло	3000 ml
4053.5000	Колба плоскодънна с тясно гърло	5000 ml
4053.10000	Колба плоскодънна с тясно гърло	10000 ml



начало

Н/Р
фрази

4053-1 Колба плоскодънна двугърлена

4053-1.250	Колба плоскодънна двугърлена	250 ml/NS 29
4053-1.500	Колба плоскодънна двугърлена	500 ml/NS 29
4053-1.1000	Колба плоскодънна двугърлена	1000 ml/NS 29
4053-1.2000	Колба плоскодънна двугърлена	2000 ml/NS 29
4053-1.5000	Колба плоскодънна двугърлена	5000 ml/NS 45



4055 Колба смукателна

4055.250	Колба смукателна	250 ml
4055.500	Колба смукателна	500 ml
4055.1000	Колба смукателна	1 000 ml
4055.2000	Колба смукателна	2 000 ml



4056 Контейнери за проби - пластмасови, стерилни

4060.060	Контейнери за проби	60 ml
4060.100	Контейнери за проби	100 ml



Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектар ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	И Info
--------	--------------	-------------	--------

4057 Кран вакуумен, стъклен

4057.006	Кран вакуумен	6 mm
4057.008	Кран вакуумен	8 mm
4057.010	Кран вакуумен	10 mm

4058 Кран еднопътен, стъклен

4054.025	Кран еднопътен	2,5 mm
4054.004	Кран еднопътен	4 mm
4054.006	Кран еднопътен	6 mm

4059 Крюмери

4059.001	Крюмер с 2 шлифа 29/32, м. и ж. под ъгъл
4059.002	Крюмер с вакуум
4059.003	Крюмер с вакуум и конектор с резба и 2 шлифа
4059.004	Крюмер с отдушник, с 2 шлифа 29/32
4059.005	Крюмер с два м. шлифа 29/32 под ъгъл

4060 Кристализатори с улей

4060.040	Кристализатор	Ø 40/25 mm
4060.050	Кристализатор	Ø 50/30 mm
4060.060	Кристализатор	Ø 60/35 mm
4060.070	Кристализатор	Ø 70/40 mm
4060.080	Кристализатор	Ø 80/45 mm
4060.095	Кристализатор	Ø 95/55 mm
4060.100	Кристализатор	Ø 100/50 mm
4060.115	Кристализатор	Ø 115/50 mm
4060.140	Кристализатор	Ø 140/55 mm
4060.150	Кристализатор	Ø 150/55 mm
4060.190	Кристализатор	Ø 190/70 mm

4060-1 Ладийки за топене, порцеланови

4060-1.001	Ладийка за топене
------------	-------------------

4061 Магнитчета за магнитни бъркалки с тефлоново покритие осмоъгълни

4061.001	Магнитчета осмоъгълни	15/8 mm
4061.002	Магнитчета осмоъгълни	20/8 mm
4061.003	Магнитчета осмоъгълни	30/8 mm
4061.004	Магнитчета осмоъгълни	40/8 mm
4061.005	Магнитчета осмоъгълни	50/8 mm
4061.006	Магнитчета осмоъгълни	60/8 mm

40612 Магнитчета за магнитни бъркалки с тефлоново покритие многоъгълни

40612.001	Магнитчета многоъгълни	15/8 mm
40612.002	Магнитчета многоъгълни	0/8 mm
40612.003	Магнитчета многоъгълни	30/8 mm
40612.004	Магнитчета многоъгълни	40/8 mm
40612.005	Магнитчета многоъгълни	50/8 mm
40612.006	Магнитчета многоъгълни	60/8 mm



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Инфо
--------	--------------	-------------	------

4061.1 Маркуч лабораторен армиран

4061.1.001	Маркуч лабораторен армиран	8/13 mm
4061.1.002	Маркуч лабораторен армиран	10/15 mm

4062 Маркуч лабораторен гумен

4062.001	Маркуч лабораторен гумен	5/8 mm
4062.002	Маркуч лабораторен гумен	6/9 mm
4062.003	Маркуч лабораторен гумен	8/12 mm
4062.004	Маркуч лабораторен гумен	10/14 mm

4063 Маркуч лабораторен силиконов

4063.001	Маркуч лабораторен силиконов	3/6 mm
4063.002	Маркуч лабораторен силиконов	4/6 mm
4063.003	Маркуч лабораторен силиконов	4/7 mm
4063.004	Маркуч лабораторен силиконов	6/9 mm
4063.005	Маркуч лабораторен силиконов	8/12 mm
4063.006	Маркуч лабораторен силиконов	10/14 mm

4063-1 Мензура PP с дръжка

4063-1.250	Мензура PP с дръжка	250 ml
4063-1.500	Мензура PP с дръжка	500 ml
4063-1.1000	Мензура PP с дръжка	1 000 ml
4063-1.2000	Мензура PP с дръжка	2 000 ml

4064 Мензура PP с дръжка евродизайн

4064.500	Мензура PP с дръжка евродизайн	500 ml
4064.1000	Мензура PP с дръжка евродизайн	1 000 ml
4064.2000	Мензура PP с дръжка евродизайн	2 000 ml
4064.3000	Мензура PP с дръжка евродизайн	3 000 ml
4064.5000	Мензура PP с дръжка евродизайн	5 000 ml

4046-1 Мрежа с керамичен център


4046-1.001	Мрежа с керамичен център	150 mm
------------	--------------------------	--------

4065 Накрайници за автоматични пипети

4065.002	Накрайници за автоматични пипети сини 1000 µl	1000 броя
4065.003	Накрайници за автоматични пипети жълти 200 µl	1000 броя
4065.004	Накрайници за автоматични пипети бели 5 ml	250 броя
4065.005	Кутия за накрайници 200-1000µl	
4065.006	Кутия за накрайници 2-200µl	

4066 Парафилм

4066 Парафилм	10 cm/ 38 m
---------------	-------------



начало

Н/Р
фрази

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	И Info
--------	--------------	-------------	--------

4067 Пикнометър Гей-Люсак - некалибриран

4067.100	Пикнометър Гей-Люсак	100 ml
----------	----------------------	--------

4068 Пипети автоматични

4068.001	Пипета автоматична варираща	1000 - 5000µL
4068.002	Пипета автоматична с фиксиран обем	
4068.003	Пипета автоматична с фиксиран обем български	
4068.004	Пипета автоматична варираща	20 - 200µL
4068.005	Пипета автоматична варираща	200 -1000µL

4071 Пипета микро

4071.001	Пипета микро	0,1 ml
4071.002	Пипета микро	0,2 ml

4072 Пипета Мор клас А с пълно изтичане

4072.001	Пипета Мор	1 ml
4072.002	Пипета Мор	2 ml
4072.005	Пипета Мор	5 ml
4072.010	Пипета Мор	10 ml
4072.020	Пипета Мор	20 ml
4072.025	Пипета Мор	25 ml

4073 Пипета Мор пластмасова - PS стерилни

4073.001	Пипета Мор пластмасова	1 ml
4073.002	Пипета Мор пластмасова	2 ml
4073.005	Пипета Мор пластмасова	5 ml
4073.010	Пипета Мор пластмасова	10 ml
4073.025	Пипета Мор пластмасова	25 ml

4074 Пипета Пастър

4074.001	Пипета Пастър стъклена (кутия 250 бр)	
4074.002	Пипета Пастър пластмасова (1 бр)	1 ml
4074.003	Пипета Пастър пластмасова (1 бр)	3 ml
4074.004	Пипета Пастър пластмасова (кутия 500 бр)	3 ml
4074.005	Помпичка за стъклена пипета Пастър	

4075 Пипета Резила-Мор

4075.001	Пипета Резила-Мор	1 ml
4075.002	Пипета Резила-Мор	2 ml
4075.005	Пипета Резила-Мор	5 ml
4075.010	Пипета Резила-Мор	10 ml
4075.025	Пипета Резила-Мор	25 ml



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	И Инфо
--------	--------------	-------------	--------

4076 Пипета Фол клас А

4076.001	Пипета Фол	1 ml
4076.002	Пипета Фол	2 ml
4076.003	Пипета Фол	3 ml
4076.005	Пипета Фол	5 ml
4076.010	Пипета Фол	10 ml
4076.020	Пипета Фол	20 ml
4076.025	Пипета Фол	25 ml
4076.050	Пипета Фол	50 ml
4076.100	Пипета Фол	100 ml

4077 Пликове за проби с цип - (100 бр)

4074.001	Плик за проби с цип	5/5
4074.002	Плик за проби с цип	6/7
4074.003	Плик за проби с цип	7/9
4074.004	Плик за проби с цип	8/10
4074.005	Плик за проби с цип	9/11
4074.006	Плик за проби с цип	10/12
4074.007	Плик за проби с цип	11/14
4074.008	Плик за проби с цип	13/16
4074.009	Плик за проби с цип	16/20
4074.010	Плик за проби с цип	17/23
4074.011	Плик за проби с цип	19/25
4074.012	Плик за проби с цип	23/31
4074.013	Плик за проби с цип	30/40

4077-1 Помпа за пипети

4077-1.001	Помпа за пипетиза пипети
10ml	
4077-1.002	Помпа за пипетиза пипети
25ml	

4078 Поставка за облодънни колби

4078	Поставка за облодънни колби
------	-----------------------------

4079 Преходи

		ж/м
4079.001	Преход с два шлифа	14/19
4079.002	Преход с два шлифа	19/29
4079.003	Преход с два шлифа	29/19
4079.004	Преход с два шлифа	29/14.5
4079.005	Преход с два шлифа	29/32-34/35
4079.006	Преход с два шлифа	29/32-45/40
4079.007	Преход с два шлифа	14/23 - 29/32
4079.008	Преход с два шлифа	29/32 – 60/46
4079.009	Преход с два шлифа под ъгъл	29/32
4079.010	Преход с три шлифа	14/23, 2 x 29/32
4079.011	Преход три шлифа	29/32

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026



начало

Н/Р
фрази

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Инфо
--------	--------------	-------------	------

4080 Пръскалка пластмасова

4080.250	Пръскалка пластмасова	250 ml
4080.500	Пръскалка пластмасова	500 ml
4080.1000	Пръскалка пластмасова	1000 ml
4080.251	Пръскалка пластмасова втори вид	250ml
4080.501	Пръскалка пластмасова втори вид	500ml

4081 Пръскалка стъклена

4081.001	Пръскалка стъклена
----------	--------------------

4083 Ръкавици полиетиленови

4083	Ръкавици полиетиленови	100 бр
------	------------------------	--------

4085 Ръкавици нитрилови S/M/L/XL

4085	Ръкавици нитрилови	100 броя
------	--------------------	----------

4085-1 Смазка силиконова за шлифове

4085-1	Смазка силиконова за шлифове	35 гр
--------	------------------------------	-------

4086 Спиртомер лабораторен, с темп.корекция, в комплект с цилиндър

4086.070	Спиртомер лабораторен	0-70°:1
4086.100	Спиртомер лабораторен	0-100°:1

4087 Спиртомер битов в комплект с цилиндър

4087.001	Спиртомер битов с термометър	10-70°
4087.002	Спиртомер битов без термометър	10-70°

4088 Спиртна лампа

4088.001	Стоманена	80 мл
4088.002	Стоманена с регулиране на пламъка	100 мл
4088.003	Стъклена	

4089 Статив за епруветки Епендорф

4089.001	Статив за епруветки Епендорф	100 гнезда
----------	------------------------------	------------

4090 Стативи за епруветки полипропиленови

4090.013	Статив за епруветки Ø13 2 плота	90 гнезда
4090.016	Статив за епруветки Ø16 2 плота	60 гнезда
4090.020	Статив за епруветки Ø20 2 плота	40 гнезда
4090.025	Статив за епруветки Ø25 2 плота	24 гнезда
4090.030	Статив за епруветки Ø30 2 плота	21 гнезда



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №

Наименование

Обем/размер

Инфо

4090 Стативи за епруветки поликарбонатни

4090.116	Статив за епруветки Ø16 3 плота	31 гнезда
4090.032	Статив за епруветки Ø32 3 плота	12 гнезда

4091 Статив универсален и принадлежности за него

4091.001	Основа и метална пръчка
4091.002	Муфа
4091.003	Муфа с щипка
4091.006	Щипка за колба или хладник
4091.007	Муфа с щипка с три челюсти
4091.008	Ринг за фунии пластмасов
4091.009	Държател за делителни фунии пластмасов
4091.010	Щипка хофман
4091.011	Ринг за фунии с муфа
4091.012	Държач за фунии (ринг) метален Ø110
4091.013	Държач за фунии (ринг) метален Ø125
4091.014	Държател за делителни фунии пластмасов
4091.015	Щипка за колби и хладници 4 челюсти поцинкована
4091.016	Щипка за колби и хладници 4 челюсти никелирана

4092 Стъкла предметни 50 бр. в опаковка

4092.001	Стъкла предметни с нематиран край	76/26
4093.002	Стъкла предметни с матиран край	76/26

4093 Стъкла покривни

4093.001	Стъкла покривни 100 бр	18/18
4093.002	Стъкла покривни 200 бр	18/18
4093.003	Стъкла покривни 100 бр	20/20
4093.004	Стъкла покривни 200 бр	20/20
4093.005	Стъкла покривни 200 бр	22/22
4093.006	Стъкла покривни 100 бр	24/24
4093.007	Стъкла покривни 100 бр	24/32
4093.008	Стъкла покривни 100 бр	24/50
4093.009	Стъкла покривни 100 бр	24/60

4094 Стъкла тегловни

4094.001	Стъкла тегловни	d=40/h=30 20 ml
4094.002	Стъкла тегловни	d=50/h=25 20 ml
4094.003	Стъкла тегловни	d=30/h=60 25 ml
4094.004	Стъкла тегловни	d=50/h=35 35 ml
4094.005	Стъкла тегловни	d=60/h=30 40 ml
4094.006	Стъкла тегловни	d=50/h=50 50 ml
4094.007	Стъкла тегловни	d=40/h=80 60 ml



начало

→

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Инфо
--------	--------------	-------------	------

4095 Стъкла часовникови

4095.050	Стъкла часовникови	Ø 50
4095.060	Стъкла часовникови	Ø 65
4095.070	Стъкла часовникови	Ø 75
4095.080	Стъкла часовникови	Ø 80
4095.090	Стъкла часовникови	Ø 90
4095.100	Стъкла часовникови	Ø 100
4095.125	Стъкла часовникови	Ø 125
4095.150	Стъкла часовникови	Ø 150



4096 Стъклени пръчки - бъркалки

4096.030	Стъклени пръчки	Ø 3/300
4096.040	Стъклени пръчки	Ø 4/300
4096.050	Стъклени пръчки	Ø 5/300
4096.051	Стъклени пръчки	Ø 5/400
4096.060	Стъклени пръчки	Ø 6/300
4096.061	Стъклени пръчки	Ø 6/400
4096.070	Стъклени пръчки	Ø 7/300
4096.080	Стъклени пръчки	Ø 8/300
4096.103	Стъклени пръчки	Ø 10/300
4096.104	Стъклени пръчки	Ø 10/400



начало

Н/Р
фрази


4097 Тапи гумени

	D1/D2/H в мм
4097.001	Тапи гумени 13/16,5/20
4097.002	Тапи гумени 14/19/21
4097.003	Тапи гумени 17,5/22,5/23
4097.004	Тапи гумени 20/26/27,5
4097.005	Тапи гумени 26/30/33
4097.006	Тапи гумени 29/33/32
4097.007	Тапи гумени 31/38,5/37
4097.008	Тапи гумени 35/45/36,5
4097.009	Тапи гумени 40/49,5/40,5
4097.010	Тапи гумени 44/58/45
4097.011	Тапи гумени 50/65/56,5
4097.012	Тапи гумени 51/60/56,5
4097.013	Тапи гумени 59/72
4097.014	Тапи гумени с един отвор 13/16,5/20
4097.015	Тапи гумени с един отвор 29/33/32
4097.016	Тапи гумени с един отвор 31,5/38,5/37



4098 Тапи силиконови

	D1/D2 в мм
4098.001	Тапи силиконови 13/16
4098.002	Тапи силиконови 17/20,5
4098.003	Тапи силиконови 26/32



Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектар ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	И Info
--------	--------------	-------------	--------

40101 Термометър контактен 0°/+50° /+100°/+200°/+300°/+400*

40101.060	Термометър контактен	60 mm
40101.100	Термометър контактен	100 mm
40101.160	Термометър контактен	160 mm
40101.200	Термометър контактен	200 mm

40102 Термометър дигитален - дължина на сондата 125 mm

40102	Термометър дигитален	-50°/+300° : 1
-------	----------------------	----------------

40105 Термометър лабораторен, живачен с външна скала

40105.150	Термометър лабораторен, живачен	-10°/+150° : 1
40105.200	Термометър лабораторен, живачен	-10°/+200° : 1
40105.250	Термометър лабораторен, живачен	-10°/+250° : 1
40105.300	Термометър лабораторен, живачен	-10°/+300° : 1
40105.360	Термометър лабораторен, живачен	-10°/+360° : 2
40105.400	Термометър лабораторен, живачен	-10°/+400° : 2

40112 Термометър лабораторен, спиртен с външна скала

40112.001	Термометър лабораторен, спиртен	-20°/+110° : 0,5
40112.002	Термометър лабораторен, спиртен	-20°/+50° : 0,5
40112.003	Термометър лабораторен, спиртен	-10°/+150° : 1
40112.004	Термометър лабораторен, спиртен	-10°/+200° : 2

40120 Тигли порцеланови с капачета

40120.001	Тигли порцеланови с капачета 45x40 mm	30 ml
40120.002	Тигли порцеланови с капачета 50x40 mm	40 ml
40120.003	Тигли порцеланови с капачета 53x43 mm	50 ml
40120.004	Тигли порцеланови с капачета 65x50 mm	80 ml
40120.005	Тигли порцеланови с капачета 65x55 mm	100 ml
40120.006	Тигли порцеланови с капачета 87x55 mm	150 ml
40120.007	Тигли порцеланови с капачета 100x65 mm	250 ml

40121 Тубус с кран (Вулфова банка)


40121.2000	Тубус с кран	2 000 ml
40121.5000	Тубус с кран	5 000 ml
40121.10000	Тубус с кран	10 000 ml
40121.20000	Тубус с кран	20 000 ml

40122 Уплътнителни пръстени, комплект 7 бр.

40122	Уплътнителни пръстени
-------	-----------------------



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №

Наименование

Обем/размер

Инфо

40123 Филтърна хартия на листове 80 гр/м²

40123.001	Филтърна хартия 25 листа	50x50 cm
40123.002	Филтърна хартия 50 листа	50x50 cm
40123.003	Филтърна хартия 12,5 кг	50x50 cm

40124 Филтърна хартия на кръгчета, Arco 11 микрона

40124.090	Филтърна хартия на кръгчета, Arco	Ø 90
40124.110	Филтърна хартия на кръгчета, Arco	Ø 110
40124.125	Филтърна хартия на кръгчета, Arco	Ø 125
40124.150	Филтърна хартия на кръгчета, Arco	Ø 150
40124.185	Филтърна хартия на кръгчета, Arco	Ø 185
40124.240	Филтърна хартия на кръгчета, Arco	Ø 240

40125 Филтърна хартия на кръгчета, Чехия KA1 8-12 микрона
KA2 5-8 микрона; KA4 2-3 микрона

40125.090	Филтърна хартия на кръгчета, Чехия	Ø 90
40125.110	Филтърна хартия на кръгчета, Чехия	Ø 110
40125.125	Филтърна хартия на кръгчета, Чехия	Ø 125

40126 Фуния Бюхнер-порцеланова

40126	Фуния Бюхнер-порцеланова	Ø200
-------	--------------------------	------

40127 Фуния Бюхнер-полипропиленова

40127.070	Фуния Бюхнер-полипропиленова	Ø 70
40127.090	Фуния Бюхнер-полипропиленова	Ø 90
40127.110	Фуния Бюхнер-полипропиленова	Ø 110

40128 Фуния делителна крушовидна, градуирана с тefлонов кран

40128.100	Фуния делителна крушовидна	100 ml
40128.250	Фуния делителна крушовидна	250 ml
40128.500	Фуния делителна крушовидна	500 ml
40128.1000	Фуния делителна крушовидна	1 000 ml
40128.2000	Фуния делителна крушовидна	2 000 ml

40129 Фуния делителна цилиндрична, градуирана

40129.100	Фуния делителна цилиндрична	100 ml
40129.250	Фуния делителна цилиндрична	250 ml
40129.251	Фуния делителна цилиндрична с изравнител налягане	250 ml
40129.500	Фуния делителна цилиндрична	500 ml
40129.501	Фуния делителна цилиндрична с изравнител налягане	500 ml
40129.1000	Фуния делителна цилиндрична	1 000 ml
40129.1001	Фуния делителна цилиндрична с изравнител налягане	1 000 ml



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №

Наименование

Обем/размер

И Инфо

40130 Фуния с къса опашка, стъклена Чешка

40130.120	Фуния с къса опашка	Ø 120
40130.150	Фуния с къса опашка	Ø 150

40130-1 Фуния с шотов филтър G4

40130-1.065	Фуния с шотов филтър G4	Ø 65/125 ml
-------------	-------------------------	-------------

40131 Фуния с къса опашка, стъклена Българска

40131.040	Фуния с къса опашка Българска	Ø 40
40131.050	Фуния с къса опашка Българска	Ø 50
40131.060	Фуния с къса опашка Българска	Ø 60
40131.070	Фуния с къса опашка Българска	Ø 70
40131.080	Фуния с къса опашка Българска	Ø 80
40131.090	Фуния с къса опашка Българска	Ø 90
40131.100	Фуния с къса опашка Българска	Ø 100
40131.120	Фуния с къса опашка Българска	Ø 120

40132 Фуния с къса опашка, полипропиленова

40132.050	Фуния с къса опашка, полипропиленова	Ø 50
40132.060	Фуния с къса опашка, полипропиленова	Ø 62
40132.075	Фуния с къса опашка, полипропиленова	Ø 75
40132.100	Фуния с къса опашка, полипропиленова	Ø 100
40132.150	Фуния с къса опашка, полипропиленова	Ø 150
40132.200	Фуния с къса опашка, полипропиленова	Ø 200

40133 Фуния за прахообразни вещества, полипропиленова


40133.080	Фуния за прахообразни вещества	Ø 80
40133.100	Фуния за прахообразни вещества	Ø 100
40133.150	Фуния за прахообразни вещества	Ø 150

40134 Хаван порцеланов с пестик

40134.75	Хаван порцеланов с пестик	Ø80/97 100 ml
40134.100	Хаван порцеланов с пестик	Ø 108/127 275 ml
40134.125	Хаван порцеланов с пестик	Ø 140/160 500 ml
40134.150	Хаван порцеланов с пестик	Ø 165/190 900 ml

40134-1 Хаван стъклен с пестик

40134-1.060	Хаван стъклен с пестик	Ø60
40134-1.090	Хаван стъклен с пестик	Ø90
40134-1.115	Хаван стъклен с пестик	Ø 115
40134-1.150	Хаван стъклен с пестик	Ø 150



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Инфо
--------	--------------	-------------	------

40135 Хладник прав с два шлифа тип Либих

40135.300	Хладник прав NS м/ж 29/32	30 cm
40135.400	Хладник прав NS м/ж 29/32	40 cm
40135.401	Хладник прав NS ж 29/32 м 24/29	40 cm

40136 Хладник спирален с два шлифа

40136.300	Хладник прав NS м/ж 29/32	30 cm
40136.400	Хладник прав NS м/ж 29/32	40 cm

40137 Хладник топков с два шлифа тип Алин

40137.300	Хладник топков NS м/ж 29/32	30 cm
40137.400	Хладник топков NS м/ж 29/32	40 cm

40138 Хладник тип Димрот

40138	Хладник тип Димрот NS м/ж 29/32	40 cm
-------	---------------------------------	-------

40139 Цилиндър мерителен с пластмасова основа и запушалка

40139.010	Цилиндър с пластмасова основа и запушалка	10 ml : 0,1
40139.025	Цилиндър с пластмасова основа и запушалка	25 ml : 0,5
40139.050	Цилиндър с пластмасова основа и запушалка	50 ml : 0,5
40139.100	Цилиндър с пластмасова основа и запушалка	100 ml : 1
40139.250	Цилиндър с пластмасова основа и запушалка	250 ml : 2
40139.500	Цилиндър с пластмасова основа и запушалка	500 ml : 5
40139.1000	Цилиндър с пластмасова основа и запушалка	1000 ml : 10
40139.2000	Цилиндър с пластмасова основа и запушалка	2000 ml : 20

40140 Цилиндър мерителен с шестоъгълна стъклена основа клас А

40140.010	Цилиндър с шестоъгълна стъклена основа	10 ml : 0,1
40140.025	Цилиндър с шестоъгълна стъклена основа	25 ml : 0,25
40140.050	Цилиндър с шестоъгълна стъклена основа	50 ml : 0,5
40140.100	Цилиндър с шестоъгълна стъклена основа	100 ml : 0,5
40140.250	Цилиндър с шестоъгълна стъклена основа	250 ml : 1
40140.500	Цилиндър с шестоъгълна стъклена основа	500 ml : 2,5
40140.1000	Цилиндър с шестоъгълна стъклена основа	1000 ml : 5
40140.2000	Цилиндър с шестоъгълна стъклена основа	2000 ml : 10



начало

→

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Цена BGN с ДДС	Цена € с ДДС	Инфо
--------	--------------	-------------	----------------	--------------	------

40141 Цилиндър мерителен с кръгла стъклена основа клас В

40141.010	Цилиндър с кръгла стъклена основа	10 ml : 0,1
40141.025	Цилиндър с кръгла стъклена основа	25 ml : 0,25
40141.050	Цилиндър с кръгла стъклена основа	50 ml : 0,5
40141.100	Цилиндър с кръгла стъклена основа	100 ml : 0,5
40141.250	Цилиндър с кръгла стъклена основа	250 ml : 1
40141.500	Цилиндър с кръгла стъклена основа	500 ml : 2,5
40141.1000	Цилиндър с кръгла стъклена основа	1000 ml : 5

40142 Цилиндър мерителен с пластмасова основа

40142.005	Цилиндър с пластмасова основа	5 ml : 0,1
40142.010	Цилиндър с пластмасова основа	10 ml : 0,1
40142.025	Цилиндър с пластмасова основа	25 ml : 0,25
40142.050	Цилиндър с пластмасова основа	50 ml : 0,5
40142.100	Цилиндър с пластмасова основа	100 ml : 0,5
40142.250	Цилиндър с пластмасова основа	250 ml : 1
40142.500	Цилиндър с пластмасова основа	500 ml : 2,5
40142.1000	Цилиндър с пластмасова основа	1000 ml : 5

40143 Цилиндър мерителен полипропиленов

40143.025	Цилиндър полипропиленов	25 ml
40143.050	Цилиндър полипропиленов	50 ml
40143.100	Цилиндър полипропиленов	100 ml
40143.250	Цилиндър полипропиленов	250 ml
40143.500	Цилиндър полипропиленов	500 ml
40143.1000	Цилиндър полипропиленов	1000 ml

40144 Часовник-сигнален (таймер)

40144.001	Часовник-сигнален механичен
40144.002	Часовник-сигнален дигитален

40145 Чаша Бехер висока форма

40145.050	Чаша Бехер висока форма	50 ml
40145.100	Чаша Бехер висока форма	100 ml
40145.150	Чаша Бехер висока форма	150 ml
40145.250	Чаша Бехер висока форма	250 ml
40145.400	Чаша Бехер висока форма	400 ml
40145.500	Чаша Бехер висока форма	500 ml
40145.600	Чаша Бехер висока форма	600 ml
40145.800	Чаша Бехер висока форма	800 ml
40145.1000	Чаша Бехер висока форма	1000 ml
40145.2000	Чаша Бехер висока форма	2000 ml



начало

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Инфо
--------	--------------	-------------	------

40147 Чаша Бехер ниска форма

40147.010	Чаша Бехер ниска форма	10 ml
40147.025	Чаша Бехер ниска форма	25 ml
40147.050	Чаша Бехер ниска форма	50 ml
40147.100	Чаша Бехер ниска форма	100 ml
40147.150	Чаша Бехер ниска форма	150 ml
40147.250	Чаша Бехер ниска форма	250 ml
40147.400	Чаша Бехер ниска форма	400 ml
40147.500	Чаша Бехер ниска форма	500 ml
40147.600	Чаша Бехер ниска форма	600 ml
40147.800	Чаша Бехер ниска форма	800 ml
40147.1000	Чаша Бехер ниска форма	1000 ml
40147.2000	Чаша Бехер ниска форма	2000 ml
40147.3000	Чаша Бехер ниска форма	3000 ml
40147.5000	Чаша Бехер ниска форма	5000 ml
40147.10000	Чаша Бехер ниска форма	10 000 ml



40148 Чаша Бехер ниска форма с дръжка

40148.250	Чаша Бехер ниска форма с дръжка	250 ml
40148.400	Чаша Бехер ниска форма с дръжка	400 ml
40148.500	Чаша Бехер ниска форма с дръжка домакинска серия	500 ml
40148.600	Чаша Бехер ниска форма с дръжка	600 ml
40148.1000	Чаша Бехер ниска форма с дръжка	1000 ml
40148.1001	Чаша Бехер ниска форма с дръжка домакинска серия	1000 ml



40149 Чаши Бехер от РР, синя градуировка

40149.050	Чаши Бехер от РР, синя градуировка	50 ml
40149.100	Чаши Бехер от РР, синя градуировка	100 ml
40149.250	Чаши Бехер от РР, синя градуировка	250 ml
40149.500	Чаши Бехер от РР, синя градуировка	500 ml
40149.600	Чаши Бехер от РР, синя градуировка	600 ml
40149.1000	Чаши Бехер от РР, синя градуировка	1000 ml
40149.2000	Чаши Бехер от РР, синя градуировка	2000 ml
40149.5000	Чаши Бехер от РР, синя градуировка	5000 ml



40150 Чаши Бехер от РР, релефна градуировка

40150.050	Чаши Бехер от РР, релефна градуировка	50 ml
40150.100	Чаши Бехер от РР, релефна градуировка	100 ml
40150.250	Чаши Бехер от РР, релефна градуировка	250 ml
40150.500	Чаши Бехер от РР, релефна градуировка	500 ml
40150.1000	Чаши Бехер от РР, релефна градуировка	1000 ml
40150.2000	Чаши Бехер от РР, релефна градуировка	2000 ml



начало

→

Н/Р
фрази

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №

Наименование

Обем/размер

Инфо

40151 Четки за епруветки с гъбичка - немски

40151.011	Четки за епруветки	Ø11
40151.023	Четки за епруветки	Ø23
40151.030	Четки за епруветки	Ø 30
40151.031	Четки за епруветки конусна	Ø 30/10



40152 Четки за бюрети

40152.013	Четки за бюрети	Ø13
40152.016	Четки за бюрети	Ø16
40152.019	Четки за бюрети	Ø19
40152.025	Четки за бюрети	Ø25

40153 Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка, прозрачно

40153.100	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка	100 ml
40153.250	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка	250 ml
40153.500	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка	500 ml
40153.1000	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка	1000 ml
40153.2000*	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка	2000 ml



начало

Н/Р
фрази

40154 Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка, тъмно

40154.100	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка, тъмно	100 ml
40154.250	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка, тъмно	250 ml
40154.500	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка, тъмно	500 ml
40154.1000	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка, тъмно	1000 ml
40154.2000*	Шише реактивно с шлиф и стъклена запушалка, тъмно	2000 ml



40155 Шише реактивно с шлиф и РР запушалка, прозрачно

40155.050	Шише реактивно с шлиф и РР запушалка, прозрачно	50 ml
40155.100	Шише реактивно с шлиф и РР запушалка, прозрачно	100 ml
40155.250	Шише реактивно с шлиф и РР запушалка, прозрачно	250 ml
40155.500	Шише реактивно с шлиф и РР запушалка, прозрачно	500 ml
40155.1000	Шише реактивно с шлиф и РР запушалка, прозрачно	1000 ml
40155.2000	Шише реактивно с шлиф и РР запушалка, прозрачно	2000 ml



40158 Шише реактивно с винтова капачка - тъмно

40158.060	Шише реактивно с винтова капачка - тъмно	60 ml
40158.100	Шише реактивно с винтова капачка - тъмно	100 ml
40158.250	Шише реактивно с винтова капачка - тъмно	250 ml
40158.500	Шише реактивно с винтова капачка - тъмно	500 ml
40158.1000	Шише реактивно с винтова капачка - тъмно	1000 ml



Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

Кат. №	Наименование	Обем/размер	Инфо
--------	--------------	-------------	------

40156 Шлифове

40156.014	Шлиф вътрешен	14/23
40156.029	Шлиф вътрешен	29/32
40156.141	Шлиф външен	14/23
40156.129	Шлиф външен	29/32

40157 Шпатули с лъжичка

40157.150	Шпатула метална	150 mm
40157.151	Шпатула метална микро	150 mm
40157.200	Шпатула полипропиленова	200 mm

40158 Щипка за епруветки

40158	Щипка за епруветки
-------	--------------------



начало

Н/Р
фрази

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

H-фрази

H200 Нестабилен експлозив.

H201 Експлозив; опасност от масова експлозия.

H202 Експлозив; сериозна опасност от разпръскване.

H203 Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване.

H204 Опасност от пожар или разпръскване.

H205 Може да предизвика масова експлозия при пожар.

H220 Изключително запалим газ.

H221 Запалим газ.

H222 Изключително запалим аерозол.

H223 Запалим аерозол.

H224 Изключително запалими течност и пари.

H225 Силно запалими течност и пари.

H226 Запалими течност и пари.

H228 Запалимо твърдо вещество.

H240 Може да предизвика експлозия при нагряване.

H241 Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване.

H242 Може да предизвика пожар при нагряване.

H250 Самозапалва се при контакт с въздух.

H251 Самонагряващо се: може да се запали.

H252 Самонагряващо се в големи количества; може да се запали.

H260 При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят.

H261 При контакт с вода отделя запалими газове.

H270 Може да предизвика или усилва пожар; окислител.

H271 Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител.

H272 Може да усилва пожара; окислител.

H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.

H281 Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания.

H290 Може да бъде корозивно за металите.

H300 Смъртоносен при поглъщане.

H301 Токсичен при поглъщане.

H302 Вреден при поглъщане.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H310 Смъртоносен при контакт с кожата.

H311 Токсичен при контакт с кожата.

H312 Вреден при контакт с кожата.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H330 Смъртоносен при вдишване.

H331 Токсичен при вдишване.

H332 Вреден при вдишване.

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H340 Може да причини генетични дефекти <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.

H350 Може да причини рак <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.

H351 Предполага се, че причинява рак <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.

H360 Може да увреди оплодителната способност или плода <да се посочи конкретното въздействие, ако е известно> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.

H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода <да се посочи конкретното въздействие, ако е известно> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.

H362 Може да бъде вреден за кърмачета.

H370 Причинява увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.

H371 Може да причини увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.

H372 Причинява увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> посредством продължителна или повтаряща се експозиция <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност>.

H373 Може да причини увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> при продължителна или повтаряща се експозиция <да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата

начало



Всички цени в каталога са без включен 20% ДДС.

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com http://www.chimspectar.com

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

опасност>.

H400 Силно токсичен за водните организми.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Допълнителна информация за опасност

Физични свойства

EUN 001 Експлозивен в сухо състояние.

EUN 014 Реагира бурно с вода.

EUN 018 При употреба може да се образува запалима/експлозивна паровъздушна смес.

EUN 019 Може да образува експлозивни пероксиди.

EUN 044 Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

Свойства, оказващи ефекти върху здравето

EUN 029 При контакт с вода се отделя токсичен газ.

EUN 031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

EUN 032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.

EUN 066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

EUN 070 Токсично при контакт с очите.

EUN 071 Корозивен за дихателните пътища.

Допълнителни елементи на етикети/информация за определени вещества и смеси

EUN 201

EUN 201A Съдържа олово. Да не се използва върху повърхност, която евентуално може да се дъвче или смуче от деца.

Внимание! Съдържа олово.

EUN 202 Цианокрилат. Опасно. Залепва кожата и очите за секунди. Да се съхранява извън обсега на деца.

EUN 203 Съдържа хром (VI). Може да причини алергична реакция.

EUN 204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

EUN 205 Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.

EUN 206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).

EUN 207 Внимание! Съдържа кадмий. При употреба се образуват опасни пари. Вижте информацията, предоставена от производителя. Спазвайте инструкциите за безопасност.

EUN 208 Съдържа <наименование на сенсibiliзиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция.

EUN 209

EUN 209A При употреба може да стане силно запалимо.

При употреба може да стане запалимо.

EUN 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

EUN 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

P-фрази

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

P220 Да се държи далеч от облекло и други горими материали.

P222 Не допускайте контакт с въздух.

P223 Не допускайте контакт с вода.

P230 Да се държи навлажнен с...

P231 Съдържанието да се използва и съхранява под инертен газ/...

P232 Да се пази от влага.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

P235 Да се държи на хладно.

P240 Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

P241 Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/...] оборудване, обезопасено срещу експлозия.

P242 Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.

P243 Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.

P244 Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

P250 Да не се подлага на стържение/удар/триене.

P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

начало



Всички цени в каталога са без включен 20% ДДС.

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P263 Да се избягва контакт по време на бременност и при кърмене.

P264 Да се измие... старателно след употреба.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P282 Носете предпазващи от студ ръкавици, както и маска за лице или защитни очила.

P283 Носете огнеупорно или огнезащитно облекло.

P284 [При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

P231 + P232 Съдържанието да се използва и съхранява под инертен газ/... Да се пази от влага.

P301 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:

P302 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:

P303 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):

P304 ПРИ ВДИШВАНЕ:

P305 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

P306 ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО:

P308 ПРИ явна или предполагаема експозиция:

P311 Обаде се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/...

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/...

P313 Потърсете медицински съвет/помощ.

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

P315 Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

P320 Спешна нужда от специализирано лечение (вж ... на този етикет).

P321 Специализирано лечение (вж ... на този етикет).

P330 Изплакнете устата.

P331 НЕ предизвиквайте повръщане.

P332 При поява на кожно дразнене:

P333 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:

P334 Потопете в хладка вода [или сложете мокри компреси].

P335 Отстранете от кожата посипаните частици.

P336 Размразете замръзналите части в хладка вода. Не разтривайте засегнатото място.

P337 При продължително дразнене на очите:

P338 Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P340 Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P342 При симптоми на затруднено дишане:

P351 Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

P352 Измийте обилно с вода/...

P353 Облейте кожата с вода [или вземете душ].

P360 Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.

P361 Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

P370 При пожар:

P371 При голям пожар и значителни количества:

P372 Опасност от експлозия.

P373 НЕ се опитвайте да гасите пожара, ако огънят наближи експлозивни.

P375 Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

P376 Спрете теча, ако е безопасно.

P377 Пожар от изтекъл газ:

Не гасете освен при възможност за безопасно отстраняване на теча.

P378 Използвайте..., за да загасите.

P380 Евакуирайте зоната.

P381 В случай на изтичане премахнете всички източници на запалване.

P390 Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

P391 Съберете разлятото.

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/...

P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/...

P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

P302 + P334 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: потопете в хладка вода или сложете мокри компреси.

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода/...

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].

P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P306 + P360 ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО:

начало



Всички цени в каталога са без включен 20% ДДС.

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектр ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

РЕАКТИВИ

ИНДИКАТОРИ

МЕТАЛИ

СТЪКЛАРИЯ

незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.

P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P342 + P311 При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/...

P370 + P376 При пожар: Спрете теча, ако е безопасно.

P370 + P378 При пожар: използвайте..., за да загасите.

P370 + P380 + P375 При пожар: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

P371 + P380 + P375 При голям пожар и значителни количества: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

P401 Да се съхранява съгласно ...

P402 Да се съхранява на сухо място.

P403 Да се съхранява на добре проветриво място.

P404 Да се съхранява в затворен съд.

P405 Да се съхранява под ключ.

P406 Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/... съд с устойчива вътрешна облицовка.

P407 Да се остави въздушно пространство между купчините или палетите.

P410 Да се пази от пряка слънчева светлина.

P411 Да се съхранява при температури, не по-високи от ... °C/...°F.

P412 Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122°F.

P413 При насипни количества, по-големи от ... kg/... фунта, да се съхранява при температури, не по-високи от ... °C/...°F.

P420 Да се съхранява отделно.

P402 + P404 Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд.

P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

P410 + P403 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място.

P410 + P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в ...

начало



Всички цени в каталога са без включен 20% ДДС.

Стоките маркирани с * се доставят само с предварителна заявка

Хим-спектар ООД ул. Акад. Георги Бончев 20, ☎ 0893 338304, 0877 432004
ул. Христо Максимов 64, ☎ 0877 431993

✉ chimspectar@gmail.com <http://www.chimspectar.com>

Последна актуализация 11 септември 2026

ЦЕНОВА ЛИСТА

